

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba

CorePro, LEDbulb, A95, 200 W, E27, 2700 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h, Szyba, 150.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przełączania	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Okres gwarancji	2 lata

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	827 [CCT of 2700K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	300 °
Strumień Świetlny	3 452 lm
Oznaczenie koloru	barwa ciepło-biała (WW)

Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	150,00 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	23 W
Lamp Current (Nom)	200 mA
Równoważna moc w watach	200 W

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.51
Napięcie (Nom)	220-240 V

Temperatura

Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	55 °C

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Nie

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Szyba
Kształt bańki	A95
Waga netto (szt.)	0,086 kg

Certyfikaty i zastosowania

Klasa energooszczędności	D
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	23 kWh
Numer rejestracji EPREL	374908
Znak CE	Tak

Zgodność z normą UE RoHS	Tak
EyeComfort	Tak
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4
Zakres temperatury otoczenia	Od -20°C do +45°C


Warunki dotyczące zastosowań

Technologia bezprzewodowa	Nie dotyczy

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Pełna nazwa produktu	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G
Full EOC	871951434667300
Kod zamówienia	34667300
Materiał Nr (12NC)	929002372902
Numerator – Liczba sztuk w opakowaniu	1
EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8719514346673
Numerator - Packs per outer box	6
EAN/UPC – Opakowanie	8719514346680

Rysunki techniczne




D	C
95 mm	165 mm


Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G	95 mm	165 mm

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny


Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G




General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 827 FR G

Szklane żarówki Corepro zapewniające mocny strumień świetlny

© 2026 Signify Holding Wszelkie prawa zastrzeżone. Signify nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela jakichkolwiek gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek związane z nimi działania. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty handlowej ani elementu jakiejkolwiek oferty lub umowy, chyba że uzgodniono inaczej z Signify. Philips i emblemat Philips są zarejestrowanymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2026, Maj 15 - Dane wkrótce ulegną zmianie