



Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

CorePro, LED, A95, Non, E27, 6500 K, 3452 lm, CRI 80, 15000 h

Dotées d'un design aux accents vintages classiques, les lampes LED à filament associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED : une longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies. d'énergie. Cette gamme en verre propose deux finitions : claires et dépolies. Les CorePro LED restituent une excellente qualité de lumière et restent idéales pour un remplacement simple et rapide de lampes existantes. Avec une durée de vie de 15 000 heures les coûts de maintenance sont réduits et permettent de réaliser des économies d'énergie.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Garantie	2 ans


Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	865 [CCT of 6500K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)
Flux lumineux	3.452 lm
Désignation de la couleur	Lumière naturelle froide
Température de couleur corrélée (nom.)	6500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	150,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.) 70 %	
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	23 W
Courant lampe (nom.)	200 mA
Puissance équivalente	200 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.51
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Dépoli
Forme de la lampe	A95
Poids net (pièce)	0,086 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	23 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	374910
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G
Nom de produit complet	CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G
Code EOC	871951434671000
Code de commande	8719514346710
Code 12NC	929002373102
Code de commande local	34671000
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514346710
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514346727


Schéma dimensionnel




Product	D	C
CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G	95 mm	165 mm

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique


Données photométriques



General uniform lighting - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 200W E27 A95 865 FR G

Lampes CorePro LEDbulb Fortes Puissances forme classique

