



# CorePro cápsula LED 230V

## CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

### Datos del producto

| Información general                        |                    | Photobiological safety according to EN 62471      |             |
|--|--------------------|---|-------------|
| Base del casquillo                         | G9                 | RG1   |             |
| Vida útil nominal                          | 15.000 hora(s)     | Operativos y eléctricos                           |             |
| Ciclo de encendido/apagado                 | 50.000             | Line Frequency                                    | 50 to 60 Hz |
| Lighting Technology                        | LED                | Frecuencia de entrada                             | 50 a 60 Hz  |
| Referencia de medición de flujo            | Sphere             | Consumo de energía                                | 4 W         |
| Datos técnicos de la luz                   |                    | Corriente de lámpara (nom.)                       | 24 mA       |
| Código de color                            | 827 [CCT of 2700K] | Equivalente de potencia                           | 40 W        |
| Flujo luminoso                             | 480 lm             | Hora de inicio (nom.)                             | 0,5 s       |
| Designación de color                       | Blanco cálido (WW) | Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz | 0.5 s       |
| Temperatura de color correlacionada (nom.) | 2700 K             | Factor de potencia (fracción)                     | 0.7         |
| Eficacia lumínica (nominal) (nom.)         | 120,00 lm/W        | Voltaje (nom.)                                    | 220-240 V   |
| Consistencia del color                     | <6                 | Temperatura                                       |             |
| Índice de reproducción cromática (IRC)     | 80                 | Temperatura máxima (nom.)                         | 86 °C       |
| LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)    | 70 %               |   |             |

# CorePro cápsula LED 230V

## Controles y regulación

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Regulable | Solo con reguladores específicos |
|-----------|----------------------------------|

## Mecánicos y de carcasa

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Acabado de la bombilla | Mate     |
| Forma de la bombilla   | Capsule  |
| Peso neto (pieza)      | 0,012 kg |

## Aprobación y aplicación

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Clase de eficiencia energética       | E      |
| Apto para la iluminación de acento   | No     |
| Consumo energético kWh/1000 h        | 4 kWh  |
| Número de registro EPREL             | 374869 |
| Marca CE                             | Sí     |
| Conforme con EU RoHS                 | Sí     |
| EyeComfort                           | Sí     |
| Valor de parpadeo (PstLM)            | 1,0    |
| Valor de efecto estroboscópico (SVM) | 0,4    |


## Condiciones de aplicación

|  |    |
|--|----|
| se puede utilizar en luminarias cerradas | No |
|--|----|

## Datos de producto



|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Nombre de producto del pedido              | CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D |
| Nombre completo del producto               | CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D |
| Full EOC                                   | 871869976673300                     |
| Código de pedido                           | 76673300                            |
| Código 12NC                                | 929002390002                        |
| Cantidad por paquete                       | 1                                   |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718699766733                       |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 12                                  |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718699766740                       |

## Plano de dimensiones



| Product                             | D     | C     |
|-------------------------------------|-------|-------|
| CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D | 18 mm | 59 mm |

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

# CorePro cápsula LED 230V

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

