



Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

MASTER Value, LED, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restitution optimale des couleurs.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	827 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	270 degré(s)

Flux lumineux	650 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	90,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RGO

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	7,2 W
Courant lampe (nom.)	45 mA
Puissance équivalente	50 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	55 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Miroir Crown
Forme de la lampe	A60
Poids net (pièce)	0,030 kg


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	F
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1825215

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G
Code EOC	871951436122500
Code de commande	8719514361225
Code 12NC	929002412802
Code de commande local	36122500
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514361225
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514361232


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G	60 mm	106 mm

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone


Données photométriques



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD7.2-50W E27 A60 827 CM G

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

