



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 hora(s)

CorePro, LED SON-T, Forma de T, Solo red eléctrica, 26 W, LED alternative to 70, E27, 3000 K, 4200 lm, CRI 70, 25000 hora(s), 161.00 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1

Advertencias y seguridad

- Consulte la guía de instalación o consulte a un representante de Philips Iluminación para ver el diagrama y las instrucciones del cableado.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	161,00 lm/W
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Consistencia del color	<6
Ciclo de encendido/apagado	15.000	Índice de reproducción cromática (IRC)	70
Lighting Technology	LED SON-T	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Referencia de medición de flujo	Sphere	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Periodo de garantía	3 años		
Datos técnicos de la luz			
Código de color	730 [CCT of 3000K]	Line Frequency	50 to 60 Hz
Ángulo de haz (nom.)	330 °	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Flujo luminoso	4.200 lm	Consumo de energía	26 W
Designación de color	Blanco (WH)	Corriente de lámpara (nom.)	120 mA
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
		Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
		Factor de potencia (fracción)	0.9

Trueforce Core LED SON-T

Voltaje (nom.)	220-240 V
Corriente de irrupción en la red eléctrica	8.4
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - Red eléctrica	66
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 10 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - Red eléctrica	106
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM sin condensador de compensación.	-
N.º máx. de lámparas en MCB tipo B 16 A - balasto EM con condensador de compensación.	-
Equivalente de potencia (solo LED HID)	70
Compatibilidad con balastos	Solo red eléctrica

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	44,55 °C
---------------------------	----------

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	Forma de T
Peso neto (pieza)	0,100 kg

Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	C
Producto de ahorro de energía	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	26 kWh
Número de registro EPREL	1641606
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	4
Rango de temperatura ambiente	-30 °C a +45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Nombre completo del producto	TForce Core LED road 26W 730 E27 MV
Full EOC	871951431629400
Código de pedido	31629400
Código 12NC	9290024850002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514316294
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514316300



Plano de dimensiones



Product	D	C
TForce Core LED road 26W 730 E27 MV	38,5 mm	213 mm


Trueforce Core LED SON-T

Datos fotométricos




General uniform lighting - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 26W 730 E27 MV

Trueforce Core LED SON-T

