



Trueforce Core LED SON-T



TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n)

CorePro, LED SON-T, Röhrenform, 220-240V, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 Stunde(n), 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Glas, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Hinweise

- Bitte lesen Sie die Installationsanleitung oder wenden Sie sich an einen Philips Lighting Mitarbeiter, um den Schaltplan und die Anweisungen zu erhalten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E40
Nennlebensdauer	25.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	50.000
Beleuchtungstechnologie	LED SON-T
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	3 Jahre
Lichttechnische Daten	
Farbcode	730 [CCT of 3000K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	330 Grad
Lichtstrom	7.200 lm
Lichtfarbe	Weiß (WH)
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K

Nennlichtausbeute (Nom)	180 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	70
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	40 W
Lampenstrom (Nom)	178 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.9

Trueforce Core LED SON-T

Spannung (Nom)	220-240 V
Einschaltstrom am Netz	24.5
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 10 A – Netz	11
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 10 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B 16 A – Netz	18
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät ohne Kompensationskondensator.	-
Max. Lampenanzahl für MCB Typ B, 16 A – EM-Vorschaltgerät mit Kompensationskondensator.	-
Äquivalente Leistung (nur für LED Entladungslampen)	SON-T 100W
Kompatibilität mit Vorschaltgeräten	220-240V

Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	49 °C
-------------------------	-------

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	Röhrenform
Nettogewicht (Stück)	0,157 kg

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	C
------------------------	---

Energiesparendes Produkt	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	40 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	574359
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	2
Umgebungstemperaturbereich	-30 bis +45 °C


Anwendungsbedingungen

Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
----------------------	-----------------

Produktdaten


Bestell-Produktname	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Gesamtbezeichnung des Produkts	TForce Core LED road 40W 730 E40 MV
Gesamt-Produktcode	871951431633100
Bestellcode	8719514316331
Material-Nr. (12NC)	929002485202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514316331
Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514316348

Abmessungsskizzen




Product	D	C
TForce Core LED road 40W 730 E40 MV	46 mm	225 mm


Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV




General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV




Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Trueforce Core LED SON-T

