



MASTER LEDspot LV



MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro

MASTER Value, LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 660 lm, CRI 90, 25000 ore, Vetro, 88.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP20

Warnings and safety

- La temperatura di funzionamento è compresa tra -20 ° C e 45 ° C
- Applicare solo in luoghi asciutti o umidi e la maggior parte degli accessori aperti con porta-lampade che offrono spazio sufficiente (spazio libero di 10 mm)
- Non destinato all'utilizzo con luci di emergenza o luci di uscita

Dati del prodotto

Informazioni generali			
Attacco	GU5.3	Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Durata nominale	25.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	88,00 lm/W
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Uniformità del colore	<6
Lighting Technology	LEDspot	Indice di resa cromatica (CRI)	90
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Periodo di garanzia	5 anni	Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	660 lm
		Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	940 [CCT of 4000K]	Frequenza di linea	- Hz
Angolo del fascio (Nom)	60 °	Frequenza di ingresso	- Hz
Flusso luminoso	660 lm	Consumo energetico	7,5 W
Intensità luminosa (Nom)	770 cd	Corrente lampada (Nom)	660 mA
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Potenza equivalente	50 W

MASTER LEDspot LV

Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	95 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	MR16
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	453185
Marchio CE	Sì

Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D
Nome completo prodotto	MASTER LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D
Full EOC	871951430742100
Descrizione codice locale	MLVGU535094060
Codice d'ordine	30742100
Codice materiale (12NC)	929002493702
Codice locale	MLVGU535094060
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514307421
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514307438

Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D	50,5 mm	45,5 mm


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D




Light Distribution Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D




Accent Lighting - Spot

Accent Lighting Spots - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED SPOT VLE D 7.5-50W MR16 940 60D

MASTER LEDspot LV

