



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione d'accento, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con gli apparecchi esistenti con attacchi MR16 GU5.3 e progettata come alternativa per la diretta sostituzione delle lampade a incandescenza di forma spot. Consente enormi risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	GU5.3
Durata nominale	15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LED
Riferimento per la misurazione del flusso	Narrow Cone
Periodo di garanzia	2 anni

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	827 [CCT of 2700K]
Angolo del fascio (Nom)	36°
Flusso luminoso	345 lm
Intensità luminosa (Nom)	650 cd
Designazione colore	Bianco caldo (WW)
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	78 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Flusso luminoso in cono 90° (specificato)	345 lm
Photobiological safety according to EN 62471	RG1

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	- Hz
Frequenza di ingresso	- Hz
Consumo energetico	4,4 W
Corrente lampada (Nom)	520 mA
Potenza equivalente	35 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Fattore di potenza (frazione)	0,6
Tensione (Nom)	ac electronic 12 V

Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	85 °C

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No

Meccanica e corpo	
Forma lampadina	MR16
Peso netto (Pezzo)	0,045 kg

CorePro LEDspot LV

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	F
Adatto all'illuminazione d'accento	Sì
Consumo energetico kWh/1000 h	5 kWh
Numero di registrazione EPREL	421457
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
EyeComfort	Sì

Condizioni di applicazione


Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
----------------------	---


Nome completo prodotto	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
Full EOC	871951430706300
Descrizione codice locale	CLAGU5335827G2
Codice d'ordine	30706300
Codice materiale (12NC)	929002494602
Codice locale	CLAGU5335827G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514307063
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514307070

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

CorePro LEDspot LV


Fotometrie



© Koninklijke Philips N.V. | Philips Lighting B.V. | Page 11

Accent Lighting Spots - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Durata



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

