



CorePro cápsula LED 230V



CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

La cápsula de tensión de red con una terminación para luminarias con base G9 emite luz direccional, lo que las convierte en una alternativa real a las lámparas de cápsula halógena. Es particularmente adecuada para iluminación puntual en tiendas, hoteles y restaurantes y resulta ideal para lámparas de escritorio e iluminación de vitrinas. Compatible con las luminarias existentes gracias a sus portalámparas G9 y diseñado para la sustitución de las cápsulas halógenas, CorePro LEDcapsule proporciona un gran ahorro energético y minimiza los costes de mantenimiento sin reducir por ello la calidad de luz.

Datos del producto

Información general		Photobiological safety according to EN 62471	
Base del casquillo	G9	RG0	
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Operativos y eléctricos	
Ciclo de encendido/apagado	8.000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LED	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consumo de energía	3,2 W
Datos técnicos de la luz		Corriente de lámpara (nom.)	30 mA
Código de color	827 [CCT of 2700K]	Equivalente de potencia	40 W
Flujo luminoso	400 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K	Factor de potencia (fracción)	0,4
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	125,00 lm/W	Voltaje (nom.)	220-240 V
Consistencia del color	<6	Temperatura	
Índice de reproducción cromática (IRC)	80	Temperatura máxima (nom.)	82 °C
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %		

CorePro cápsula LED 230V

Controles y regulación

Regulable	No
-----------	----

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	Capsule
Peso neto (pieza)	0,012 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	E
Apto para la iluminación de acento	No
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	453190
Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto



Nombre de producto del pedido	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
Nombre completo del producto	CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827
Full EOC	871951430393500
Código de pedido	30393500
Código 12NC	929002495502
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514303935
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514303942

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827	16,5 mm	54 mm

Datos fotométricos




General uniform lighting - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Light Distribution Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

CorePro cápsula LED 230V

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsule 3.2-40W ND G9 827

