

PHILIPS

Lighting



Luz empotable externa fina DL252

DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV

Luz empotable externa fina DL252, 12 W, 900 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

Datos del producto


Información general		Ampliación del haz de luz de la luminaria	110°
Fuente de luz reemplazable	No		
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad		
Controlador incluido	Sí		
Vida útil nominal	25.000 hora(s)		
Ciclo del interruptor	12.500		
Lighting Technology	LED		
Nivel	Valor		
Período de garantía	1 años		
Información técnica sobre la luz		Operación y aspectos eléctricos	
Flujo luminoso	900 lm	Voltaje de entrada	110 a 240 V
Temperatura de color correlacionada (nominal)	6500 K	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	75,00 lm/W	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Índice de producción de color (IRC)	80	Corriente de irrupción	25 A
Color de la fuente de luz	865 luz natural fría	Tiempo de irrupción	0,25 ms
Tipo óptico	Haz de luz ancho	Consumo de energía	12 W
		Factor de potencia (fracción)	0,5
		Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
		Cable	Cable de 0,2 m sin enchufe
		Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	65
		Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
		Clase de protección IEC	Clase de seguridad II

Luz empotable externa fina DL252

Controles y atenuación	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No
Mecánica y carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	161 mm
Ancho total	161 mm
Altura total	28 mm
Diámetro total	161 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	28 x 161 x 161 mm
	0,28 kg
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK01 [0,15 J]
Peso neto (pieza)	0,280 kg
Aprobación y aplicación	
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables


Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí
	2 años
EyeComfort	Sí
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidad inicial	(0.313, 0.337) <6
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%
Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)	
Tasa de falla del controlador a 5000 h	0,05 %
Vida útil media L70B50	25.000 hora(s)
Información del producto	
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV
Nombre del producto completo	DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV
Full EOC	871869974891300
Código del pedido	929002635101
N.º de material (12NC)	929002635101
Numerador: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699748913
Numerador: paquetes por caja externa	20
EAN/UPC - Caja	8718699748920

Plano de dimensiones




Luz empotable externa fina DL252

Datos fotométricos




General uniform lighting - DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV



Light Distribution Diagram - DL252 G2 SF RD LED 900 65K 12W 6" WV

Lifetime



L70B-50 25K-LED

