



Luminária externo fina DL252

DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV

Luminária externo fina DL252, 12 W, 900 lm, 6500 K, Facho aberto, Branco

Uma família completa que oferece iluminação superior com uniformidade e segurança ótimas. Escolha a melhor opção para cada projeto, entre vários pacotes de lúmen/potência, e aproveite um desempenho confiável e excelente sem manutenção.

Dados do produto

Informações gerais		Dados elétricos e de operação	
Fonte de luz substituível	N	Tensão de entrada	110 a 240 V
Número de unidades de equipamento	Unidade	Line Frequency	50 or 60 Hz
Driver incluído	Sim	Frequência de entrada	50 ^º ou 60 ^º Hz
Ciclo de comutação	12.500	Corrente de irrupção	25 A
Lighting Technology	LED	Tempo de irrupção	0,25 ms
Período de garantia	1 anos	Consumo de energia	12 W
Dados técnicos de luz		Fator de potência (fração)	0.5
Fluxo luminoso	900 lm	Conexão	Unidade de conexão de 2 polos
Temperatura de cor correlacionada (nom.)	6500 K	Cabo	Cabo de 0,2 m sem plugue
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	75,00 lm/W	Número de produtos em MCB de 16 A tipo B	65
Color rendering index (CRI)	80	Adequado para uma comutação aleatória	N
Cor da fonte de luz	Luz natural 865	Proteção/Classe IEC	Classe de segurança II
Tipo de ótica	Facho aberto	Controles e dimerização	
Difusão de feixe da luz da luminária	110°	Regulável	Não

Luminária externo fina DL252

Controlador/fonte de alimentação/ transformador	Unidade de fonte de alimentação (Ligado/Desligado)
Emissão de luz constante	N


Dados mecânicos e de compartimento

Material do compartimento	Metal
Material refletor	-
Material de óptica	Poliestireno
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Polipropileno
Fixation material	Aço
Cor do compartimento	Branco
Tipo de acessório de lente/difusor ótico	Fosco
Comprimento geral	160 mm
Largura total	160 mm
Altura geral	28 mm
Diâmetro total	160 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade)	28 x 160 x 160 mm
	0,331 kg
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção contra toques]
Código de proteção mecânica contra impactos	IK01 [0,15 J]
Peso líquido (peça)	0,330 kg

Aprovação e aplicação

Teste de fio incandescente	Temperatura de 650 °C, duração de 30 s
Marca de inflamabilidade	Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Compatível com EU RoHS	Sim

Desenho dimensional



	2 anos
EyeComfort	Sim
Intervalo de temperatura ambiente	-20 a 40 °C

Desempenho inicial (compatível com IEC)

Tolerância do fluxo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidade inicial	(0.313, 0.337) <6
Tolerância de consumo de energia	+10%/-20%

Desempenho ao longo do tempo (compatível com IEC)



Taxa de falhas do controlador a 5000 h	0,05 %
Vida útil média L70B50	25.000 hora(s)

Dados do produto

Nome de produto da encomenda	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV
Nome do produto completo	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV
Full EOC	871869974897500
Descrição do código local	DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV
Código de encomenda	929002635401
Nº do material (12NC)	929002635401
Código local	929002635401
Numerador — Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - produto/caixa	8718699748975
Numerador SAP — Embalagens por exterior	20
EAN/UPC - caixa	8718699748982

Luminária externo fina DL252

Dados fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV

Light Distribution Diagram - DL252 G2 SF SQ LED 900 65K 12W 6" WV

Vida útil



L70B-50 25K-LED

