



# Luz empotrable externa fina DL252

## DL252 G2 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV

Luz empotrable externa fina DL252, 24 W, 2000 lm, 6500 K, Haz de luz ancho, Blanco

Una familia completa que brinda luz superior con una gran uniformidad y seguridad. Elige el mejor ajuste para cada proyecto, desde múltiples potencias en vatios/ paquetes lumínicos y disfruta el gran rendimiento confiable sin mantenimiento.

### Datos del producto


Información general		Operación y aspectos eléctricos	
Fuente de luz reemplazable	No	Color de la fuente de luz	865 luz natural fría
Cantidad de unidades de equipos	1 unidad	Tipo óptico	Haz de luz ancho
Controlador incluido	Sí	Ampliación de haz de luz de la luminaria	110°
Ciclo del interruptor	12,500	Voltaje de entrada	110 a 240 V
Lighting Technology	LED	Frecuencia de línea	50 or 60 Hz
Periodo de garantía	1 años	Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Marca de inflamabilidad	Para montaje en superficies normalmente inflamables	Corriente de irrupción	55 A
Prueba de resplandor del cable	Temperatura de 650 °C, duración de 30 s	Tiempo de irrupción	0.1 ms
Cumple con el reglamento RoHS de la UE	Sí	Consumo de energía	24 W
Información técnica sobre la luz		Factor de potencia (fracción)	0.5
Flujo luminoso	2,000 lm	Conexión	Unidad de conexiones de 2 polos
Temperatura de color correlacionada	6500 K	Cable	Cable de 0.2 m sin enchufe
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	83.00 lm/W	Cantidad de productos en MCB de 16 A Tipo B)	28
Índice de producción de color (IRC)	80		

## Luz empotrable externa fina DL252

<b>Temperatura</b>	
Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
<b>Controles y atenuación</b>	
Regulable	No
Controlador/unidad de potencia/ transformador	Unidad de fuente de alimentación (encendido/apagado)
Salida lumínica constante	No
<b>Mecánica y carcasa</b>	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	-
Material óptico	Poliestireno
Material de cubierta/lente óptico	Polipropileno
Material de fijación	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cubierta/lente óptico	Mate
Longitud total	285 mm
Ancho total	285 mm
Altura total	28 mm
Diámetro total	285 mm
Dimensiones (alto x ancho x profundidad)	28 x 285 x 285 mm
	0.725 kg
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Código de protección de impacto mec.	IK01 [0.15 J]
Clase de protección IEC	Clase de seguridad II
	2 años



EyeComfort	Sí
<b>Rendimiento inicial (cumple con normas IEC)</b>	
Tolerancia del flujo luminoso	+10%/-15%
Cromaticidad inicial	(0.313, 0.337) <6
Tolerancia del consumo de energía	+10%/-20%
<b>Rendimiento a lo largo del tiempo (cumple con normas IEC)</b>	
Tasa de falla del controlador a 5.000 h	0.05 %
Vida útil media L70B50	25,000 hora(s)
<b>Condiciones de aplicación</b>	
Apta para aplicaciones de alternado aleatorio	No
<b>Información del producto</b>	
Nombre del producto del pedido	DL252 G2 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
Nombre del producto completo	DL252 G2 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV
Full EOC	871869974921700
Código del pedido	929002636601
N.º de material (12NC)	929002636601
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718699749217
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718699749224

### Plano de dimensiones



# Luz empotrable externa fina DL252

## Datos fotométricos



General uniform lighting - DL252 G2 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV

Light Distribution Diagram - DL252 G2 SF SQ LED 2000 65K 24W 11" WV

