



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD

Ledinaire SlimDownlight, 20 W, 2000 lm, 3000 K, Mate, IP20/40

La gama LEDINAIRE contiene una selección de luminarias LED de serie que cuentan con los elevados niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Fiable, económico y asequible: justo lo que necesitas.

Datos del producto

Información general	
Fuente de luz sustituible	No
Número de unidades de equipo	1 unidad
Driver incluido	Sí
Escalera de valor	Esencial
Datos técnicos de la luz	
Flujo luminoso	2.000 lm
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	100 lm/W
Temperatura de color correlacionada (Nom)	3000 K
Índice de reproducción cromática (IRC)	80
Valor de parpadeo (PstLM)	0.2
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0.3
Color de la fuente de luz	830 blanco cálido
Tipo de óptica	Ángulo del haz de 110°
Apertura del haz de luz de la luminaria	110°

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Corriente de arranque	5,18 A
Consumo de energía	20 W
Factor de potencia (fracción)	0.9
Conexión	Bloque de conexión mediante tornillos, 2 polos
Cable	Cable de 0,2 m sin clavija
Número de productos en MCB de 16 A tipo B	150
Temperatura	
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +40 °C
Controles y regulación	
Regulable	No
Driver/unidad de alimentación/transformador	Fuente de alimentación (On/Off)

Ledinaire SlimDownlight

Flujo luminoso constante	No
--------------------------	----

Mecánicos y de carcasa	
Material de la carcasa	Metal
Material del reflector	Revestimiento de policarbonato de aluminio
Material óptico	Policarbonato
Material del cierre óptico/lente	Policarbonato
Fixation material	Acero
Color de la carcasa	Blanco
Acabado de cierre óptico/lente	Mate
Altura global	40 mm
Diámetro global	225 mm

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP20/40 [Protección contra dedos; protección contra cables]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK03 [0.3 J]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Marca CE	Sí
Periodo de garantía	3 años
Conforme con EU RoHS	Sí

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%


Cromaticidad inicial	(IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
índice de fallos del driver 5.000 h	0,6 %
Mantenimiento lumínico con una vida útil media* 50.000 h	L65

Condiciones de aplicación	
Adecuado para conmutación aleatoria	No



Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD
Nombre completo del producto	DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD
Full EOC	871951432906500
Código de pedido	32906500
Código 12NC	929002664632
Cantidad por paquete	1
Peso neto (pieza)	0,700 kg
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514329065
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8719514329072

Plano de dimensiones



Ledinaire SlimDownlight

Datos fotométricos



General uniform lighting - DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD

Light Distribution Diagram - DN065C G3 LDNR LED20/830 19.5W D225 RD

