



Ledinaire Clear Accent

RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

Ledinaire Clear Accent, 6 W, D68 mm, 550 lm, 4000 K, CRI>80, Dimmer a taglio di fase, Angolo del fascio 36°, Bianco, IP20

Una famiglia completa di faretto LED da incasso che garantiscono prestazioni di illuminazione superiori. Scegli la soluzione più adatta a ogni progetto tra le teste fisse/regolabili con diverse temperature di colore o le versioni All-in con 3 CCT combinate in un unico prodotto. Godetevi prestazioni eccellenti e affidabili, senza necessità di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Sorgente luminosa sostituibile	No
Numero di riduttori	1 unità
Driver incluso	Sì
Lighting Technology	LED
Tier	Valore
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	550 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	91 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80

Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro
Tipo di ottica	Angolo del fascio 36°
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	36°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	21
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Corrente di spunto	1 A
Consumo energetico	6 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Connettore alimentazione AC C13
Cavo	Cavo 0,2 m con connettore

Ledinaire Clear Accent

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	100
Adatto per la commutazione casuale	Non applicabile
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Distorsione armonica totale	21 %

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Sì
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione con regolazione
Interfaccia di controllo	Dimmer a taglio di fase
= Emissione luminosa costante	No
Livello massimo di attenuazione	10% (dipende dal dimmer, ELV)

Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato rivestito in alluminio
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Bianco
Finitura copertura ottica/lenti	Trasparente
Altezza complessiva	55 mm
Diametro complessivo	80 mm
e una gestione termica	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	0,110 kg

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì

Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,1
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(IEC4000K, 0.38, 0.38) <5SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5


Performance nel tempo (conforme a IEC)

Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,6 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L65

Dati del prodotto


Nome prodotto ordine	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH
Nome completo prodotto	RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH
Full EOC	871951433127300
Descrizione codice locale	33127300
Codice d'ordine	33127300
Codice materiale (12NC)	929002670132
Codice locale	33127300
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514331273
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	24
EAN/UPC - Case	8719514331280

Disegno tecnico




Cut-out hole diameter - Ø68mm

Fotometrie



Light Distribution Diagram - RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH



General uniform lighting - RS061B G2 LDNR LED5-36/840 PSR II WH

