

PHILIPS**Lighting****F** A
↑
G

MASTER LED Strip

Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M

Una famiglia completa che offre una luce di grande qualità con uniformità e sicurezza. Scegli la soluzione migliore per ogni progetto, da 5 pacchetti lumen/watt e 4 CCT, e goditi prestazioni affidabili e senza manutenzione

Dati del prodotto

Informazioni generali		Controlli e dimmerazione
Driver incluso	No	Dimmerabile
Lighting Technology	LED	Interfaccia di controllo
Periodo di garanzia	5 anni	= Emissione luminosa costante
Dati tecnici di illuminazione		Livello massimo di attenuazione
Flusso luminoso	2.400 lm	10% (a seconda del dimmer, ELV)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	112,00 lm/W	
Indice di resa cromatica (CRI)	90	
Photobiological safety according to EN 62471	RG1	
Funzionamento e parte elettrica		Meccanica e corpo
Tensione in ingresso	24 V	Materiale del riflettore
Consumo energetico CLO iniziale	81 W	Lunghezza complessiva
Consumo energetico CLO medio	0 W	Larghezza complessiva
Consumo energetico	81 W	Altezza complessiva
Fattore di potenza (frazione)	1	Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
Cavo	Cavo di 0,3 metri senza spina	1 x 8 x 5000 mm
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	-	e una gestione termica
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento III	IP20 [Protetto contro l'accesso con un dito]
Approvazione e applicazione		Codice di protezione dagli impatti meccanici
Classe di efficienza energetica	F	IK00 [Nessuna protezione]
Numero di registrazione EPREL	620717	Peso netto (Pezzo)
Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s	0,100 kg
Marchio CE	Si	
Conformità a RoHS EU	Si	

MASTER LED Strip


Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.4338, 0.403) 3SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Vita utile media L70B50	60.000 ore
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M
Nome completo prodotto	Master LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M

Full EOC	871951434466200
Descrizione codice locale	MSTSTR2400930
Codice d'ordine	34466200
Codice materiale (12NC)	929002698002
Codice locale	MSTSTR2400930
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514344662
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514344679


Disegno tecnico



Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M



General uniform lighting - MAS LEDstrip 21.3W930 2400LM/M 5M

MASTER LED Strip



© 2024 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2024, Marzo 12 - Dati soggetti a modifiche