



CorePro LEDspot GU10 Hochvolt- Reflektorlampen

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Wer Wert auf eine angenehme Beleuchtung zum günstigen Preis legt, greift gerne auf die CorePro LEDspot Reihe zurück. CorePro LEDspots eignen sich perfekt für die Akzentbeleuchtung und strahlen ein warmes, mit konventionellen Lampen vergleichbares Licht ab. Sie lassen sich in die meisten vorhandenen Leuchten als Nachrüstlösung einsetzen. LED-Lampen erlauben erhebliche Energieeinsparungen und sind mit deutlich geringeren Wartungskosten verbunden.

Hinweise

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Max. 80% Luftfeuchtigkeit
- Min. 10 mm Luftraum beim Deckeneinbau zur Gewährleistung der konstanten Wärmeableitung

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtfarbe	
Sockel	E14 [E14]	Neutralweiß (CW)	
EU RoHS-konform	Ja	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Nennlichtausbeute (nom.)	106,00 lm/W
Schaltzyklus	50000X	Farbkonsistenz	<6
Stufe	CorePro	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Lichttechnische Daten		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Farbcode	840 [CCT von 4000 K]	Elektrische Kenndaten	
Ausstrahlungswinkel (Nom)	120 °	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom)	640 lm	Power (Rated) (Nom)	6 W

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Lampenstrom (Nom)	52 mA
Äquivalente Leistung	50 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0.51
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	70 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Satiniert
Kolbenform	R50 [R 50mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951431194700
Bestell-Produktname	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
EAN/UPC - Produkt	8719514311947
Bestellcode	31194700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	929002965687
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,026 kg


Abmessungsskizzen




ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm

Photometrische Daten



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC




Selected Resources 01 Photometry 01 Page 17

LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL

CorePro LEDspot GU10 Hochvolt-Reflektorlampen

Photometrische Daten



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

