



# CorePro LEDspot MV

## ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Источники света CorePro LEDspot прекрасно подходят для точечного освещения и дают теплый свет, подобный галогенному. Эти точечные светодиодные источники света с цоколем GU10 совместимы с большинством существующих патронов GU10 для светодиодных ламп и предназначены для замены галогенных ламп и ламп накаливания. Источники света CorePro LEDspot обеспечивают значительную экономию электроэнергии и минимизацию затрат на техобслуживание.

### Данные о продукции

Общая информация		Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	
Цоколь	E14	Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)	0,4
Номинальный срок службы	15 000 часов	Фотобиологическая безопасность согласно МЭК 62471	RGO
Цикл переключения	50 000		
Срок службы (часов)	15 000 часов		
Осветительная технология	LED		
Технические характеристики освещения		Эксплуатационные и электрические характеристики	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]	Частота сети	50 to 60 Hz
Код цвета	840 [CCT of 4000K]	Входная частота	50–60 Hz
Угол пучка света (ном.)	120 °	Энергопотребление	6 В
Светоотдача	640 лм	Ток лампы (ном.)	52 mA
Эффективность (номинальная) (ном.)	106,00 лм/В	Эквивалент мощности	50 В
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)	Время включения (ном.)	0,5 s
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К	Время прогрева до 60 % света	мгновенное включение s
Постоянство цвета	<6	Коэффициент мощности (доля)	0.51
Коэффициент цветопередачи (CRI)	80	Напряжение (ном.)	220–240 Вt
Стабильность светового потока в конце номинального срока службы (ном.)	70 %		
Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	1		
		Температура	
		Температура корпуса максимальная (ном.)	70 °C

# CorePro LEDspot MV

## Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

## Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Матовый
Материал колбы	Пластиковый
Форма колбы	R50

## Соответствие требованиям и область применения

Подходит для акцентного освещения	Нет
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	6 kWh
Соответствие стандарту EU RoHS	Да
EyeComfort	Да
Инновации в области светодиодов	EyeComfort


## Условия эксплуатации

Можно ли использовать в закрытых светильниках?	No
--	----

## Данные об изделии



Название продукта для заказа	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
Полное название продукта	ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840
Полный код продукта	871951431194700
Код заказа	929002965687
Материал № (12NC)	929002965687
Нумератор — количество на упаковку	1
Вес нетто (шт.)	0,026 kg
EAN/UPC — продукт/короб	8719514311947
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8719514311954

## Чертеж размеров



Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 мм	86 мм

## Фотометрические данные




Spectral Power Distribution Colour - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

General uniform lighting - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

# CorePro LEDspot MV

## Фотометрические данные



Light Distribution Diagram - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

## Срок службы



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

