



CorePro LEDspot MV

ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LEDspots det perfekta valet för spotbelysning. Dessa GU10 LED-spottar kan användas i de flesta armaturer med GU10 LED-sockel och är avsedda som ersättning för halogen- eller glödlampsspottar. CorePro LEDspots är mycket energisnåla och minimerar underhållskostnaden.

Produktdata


Allmän information		Motsvarande effekt	
Sockel	E14 [E14]	50 W	
EU RoHS-kompatibel	Ja	Tändningstid (nom)	
Nominell livslängd (nom)	15000 h	0,5 s	
Driftcykel	50000X	Effektfaktor (nom)	
Nivå	CorePro	0.51	
Ljusteknik		Spänning (nom)	
Färgkod	840 [CCT av 4 000 K]	220-240 V	
Spridningsvinkel (nom)	120 °	Temperatur	
Ljusflöde (nom)	640 lm	T-Case max. (nom)	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	70 °C	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Styrenheter och dimring	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	106,00 lm/W	Dimbara	
Färgbeständighet	<6	Nej	
Färgåtergivningsindex (nom)	80	Mekanik och armaturhus	
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %	Lampans ytbehandling	
Drift och elektricitet		Frostad	
Ingångsfrekvens	50-60 Hz	Lampform	
Power (Rated) (Nom)	6 W	R50 [R 50mm]	
Lampström (nom)	52 mA	Användning och godkännande	
		Lämplig för accentbelysning	
		No	
		Energiförbrukning kWh/1 000 tim	
		6 kWh	
		Produktdata	
		Fullständig produktkod	
		871951431194700	
		Beställningsproduktnamn	
		ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	

CorePro LEDspot MV

EAN/UPC – Produkt	8719514311947
Beställningsnummer	31194700
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	12

Materialnummer (12NC)	929002965687
Net Weight (Piece)	0,026 kg


Måttskiss




ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840

Product	D	C
ESS LEDspot 6W 640lm E14 R50 840	50 mm	86 mm


Fotometriska data



LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-POC




LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-GUL




LEDspots ESS 6W R50 E14 840 120D-LDD

CorePro LEDspot MV

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

