

PHILIPS**Lighting**

CorePro LEDcandle

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro, LED, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 ore

Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono progettate come alternativa per la sostituzione diretta (retrofit) delle lampade a incandescenza e sono particolarmente appropriate per i lampadari a bracci. Compatibili con gli apparecchi dotati di attacco E14 per le lampade a oliva ed E14 o E27 per le lampade a sfera, sono disponibili nelle temperature del colore della luce naturale fredda, bianca o bianca calda. Le lampade LED consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. Le lampade a sfera o candela CorePro LED sono ideali per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emettono una piacevole luce e assicurano le prestazioni affidabili a un prezzo competitivo.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Uniformità del colore	<6
Attacco	E27	Indice di resa cromatica (CRI)	80
Durata nominale	15.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Periodo di garanzia	2 anni	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Consumo energetico	2,8 W
Codice colore	827 [CCT of 2700K]	Corrente lampada (Nom)	28 mA
Flusso luminoso	250 lm	Potenza equivalente	25 W
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Temperatura di colore correlata (Nom)	2700 K	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	89,00 lm/W		

CorePro LEDcandle

Fattore di potenza (frazione)	0.41
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	61 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	P45
Peso netto (Pezzo)	0,026 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Consumo energetico kWh/1000 h	3 kWh
Numero di registrazione EPREL	453195
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Nome completo prodotto	CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR
Full EOC	871951431242500
Descrizione codice locale	CORELUS25G2
Codice d'ordine	31242500
Codice materiale (12NC)	929002966902
Codice locale	CORELUS25G2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514312425
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514312432


Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR	45 mm	88 mm

CorePro LEDcandle


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR




General uniform lighting - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

CorePro LEDcandle



© 2025 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2025, Dicembre 12 - Dati soggetti a modifiche