



MASTER LEDspot 230V



MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

Las lámparas MASTER LEDspot GU10 proporcionan una luz acentuada y suave, de tipo halógeno, ideal para una iluminación puntual (focos, pasillos, rellanos de ascensor, expositores, vitrinas). Especialmente indicado para áreas públicas como vestíbulos, pasillos y huecos de escalera, donde la luz siempre está encendida. Las lámparas MASTER LEDspot GU10 suponen un gran ahorro energético y minimizan el coste de mantenimiento sin afectar al brillo. Permiten recuperar su inversión en tan solo un año. Estas lámparas son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes gracias a su portalámparas GU10 y están diseñadas para la sustitución directa de las lámparas halógenas de 35 y 50W.

Advertencias y seguridad

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	GU10
Vida útil nominal	25.000 hora(s)
Ciclo de encendido/apagado	50.000
Lighting Technology	LED
Referencia de medición de flujo	Narrow Cone
Datos técnicos de la luz	
Código de color	930 [CCT of 3000K]
Ángulo de haz (nom.)	60 °

Flujo luminoso	270 lm
Intensidad luminosa (nom.)	300 cd
Designación de color	Blanco (WH)
Temperatura de color correlacionada (nom.)	3000 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	72,00 lm/W
Consistencia del color	<6
Índice de reproducción cromática (IRC)	90
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Flujo lumínico en cono de 90° (nominal)	270 lm

MASTER LEDspot 230V

Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,7 W
Corriente de lámpara (nom.)	18 mA
Equivalente de potencia	35 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.9
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	70 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	PAR16
Peso neto (pieza)	0,038 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	F

Plano de dimensiones



Apto para la iluminación de acento	Sí
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	1825226
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,6

Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----



Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D
Nombre completo del producto	MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D
Full EOC	871951431230200
Código de pedido	31230200
Código 12NC	929002979902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514312302
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514312319

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D	50 mm	54 mm


MASTER LEDspot 230V

Datos fotométricos




Accent Lighting Spots - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

Light Distribution Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D




Spectral Power Distribution Colour - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED spot VLE D 3.7-35W GU10 930 60D

MASTER LEDspot 230V

