



# SceneSwitch LEDspot



## LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Některé situace vyžadují studené osvětlení, pro jiné je zase vhodná příjemné teplá záře. S bodovým světlem Philips SceneSwitch LEDspot můžete nastavovat různá osvětlení prostřednictvím jediného bodového světla. A nepotřebujete stmívač! Optimalizujte své osvětlení pro relaxaci, koníčky, odpočinek nebo práci. Stačí přepnout spínač. A to vše s existujícím spínačem! Není třeba žádná další instalace.

### Údaje o produktu

| Obecné informace                          |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| Patice krytky                             | GU10                                   |
| Nominální životnost                       | 15 000 h                               |
| Cyklus zapnutí                            | 50 000                                 |
| Jmenovitá životnost (hodiny)              | 15 000 h                               |
| Lighting Technology                       | LED                                    |
| Referenční měření toku                    | Narrow Cone                            |
| Světelné technické                        |                                        |
| Kód barvy                                 | 827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K] |
| Kód barvy                                 | 827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K] |
| Vyzařovací úhel (jmen.)                   | 36 stupňů                              |
| Světelný tok                              | 355 lm                                 |
| Svítivost (jmen.)                         | 600 cd                                 |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                | 73,00 lm/W                             |
| Barevné konstrukce                        | Teplá/Zvláště teplá/Velmi teplá        |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti | 2700 2500 2200 K                       |
| Konzistence barev                         | <6                                     |
| Index podání barev (CRI)                  | 80                                     |

| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %          |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)                  | 355 lm        |
| Hodnota blikání (PstLM)                            | 1             |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM)              | 0,6           |
| Photobiological safety according to EN 62471       | RG1           |
| Provozní a elektrické                              |               |
| Frekvence sítě                                     | 50 to 60 Hz   |
| Vstupní frekvence                                  | 50 až 60 Hz   |
| Spotřeba energie                                   | 1,5 3,5 4,8 W |
| Proud zdroje (jmen.)                               | 40 mA         |
| Ekvivalentní příkon                                | 50 W          |
| Doba spuštění (jmen.)                              | 0,5 s         |
| Doba zahřívání do 60 % světla                      | 0,5 s         |
| Účinnost (zlomek)                                  | 0,5           |
| Napětí (jmen.)                                     | 220-240 V     |
| Teplota okolí                                      |               |
| Maximální teplota (jmen.)                          | 75 °C         |

## SceneSwitch LEDspot

### Řízení a stmívání

|             |    |
|-------------|----|
| Stmívatelné | Ne |
|-------------|----|

### Mechanické a materiály

|              |       |
|--------------|-------|
| Tvar žárovky | PAR16 |
|--------------|-------|

### Certifikace a použití

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Třída energetické účinnosti              | F       |
| Vhodné pro zvýrazňující osvětlení        | Ano     |
| Spotřeba energie kWh/1000 h              | 5 kWh   |
| Registrační číslo databáze EPREL         | 1825222 |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano     |
| EyeComfort                               | Ano     |


### Podmínky použití

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Lze jej použít v uzavřených svítidlech? | No |
|-----------------------------------------|----|

### Označení a balení



|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Objednávací název produktu       | LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4         |
| Celý název výrobku               | LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4 |
| Full EOC                         | 871951430776600                         |
| Objednávací kód                  | 30776600                                |
| Číslo materiálu (12NC)           | 929002981857                            |
| Číslování – počet v balení       | 1                                       |
| Celková hmotnost (kus)           | 0,048 kg                                |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8719514307766                           |
| Číslování SAP – balení v krabici | 4                                       |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8719514307773                           |

## Rozměrové výkresy



| Product                         | D     | C     |
|---------------------------------|-------|-------|
| LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4 | 50 mm | 54 mm |

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4


## SceneSwitch LEDspot

### Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

### Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

