



SceneSwitch LEDspot



LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Algumas situações pedem luz fria, outras beneficiam do ambiente proporcionado por um brilho quente e acolhedor. Com o SceneSwitch LEDspot da Philips pode conseguir diferentes definições de luz com um único foco. E não necessita de um regulador! Otimize a sua iluminação para relaxar, para hobbies, para diversão ou para trabalhar. Basta um único movimento do interruptor. E é o interruptor existente! Sem necessidade de instalações adicionais.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	GU10 [GU10]
Vida útil nominal	15.000 h
Ciclo de comutação	50.000
Vida útil nominal (horas)	15.000 h
Tecnologia de iluminação	LED
Referência de medição de fluxo	Narrow Cone
Em conformidade com RoHS da UE	Sim
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Código da cor	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Ângulo do feixe (Nom.)	36 °
Fluxo Luminoso	355 lm
Intensidade luminosa (Nom.)	600 cd
Designação da cor	Quente/Extra quente/Muito quente
Temperatura de cor correlacionada	2700 2500 2200 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	73,00 lm/W
Consistência da cor	<6

Color rendering index (CRI)	80
LLMF no final da vida útil nominal (Nom.)	70 %
Fluxo luminoso em cone de 90° (Nominal)	355 lm
Valor de cintilação (PstLM)	1
Valor do efeito estroboscópico (SVM)	0,6
Segurança fotobiológica de acordo com a norma EN 62471	RG1

Funcionamento e caraterísticas elétricas


Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de Energia	1,5 3,5 4,8 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	40 mA
Potência equivalente	50 W
Tempo de arranque (Nom.)	0,5 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz	0,5 s
Fator de potência (Fração)	0,5
Tensão (Nom.)	220-240 V

SceneSwitch LEDspot

Temperatura	
T-máxima na caixa (Nom)	75 °C
Controlos e regulação	
Regulável	Não
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	PAR16 [PAR 2 polegadas/50 mm]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	F
Adequado para a iluminação de acentuação	Sim
Consumo de energia kWh/1000 h	5 kWh
Número de registo EPREL	467612
EyeComfort	Sim


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Nome do produto completo	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Código do produto completo	871951430776600
Código de encomenda	30776600
N.º material (12NC)	929002981857
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8719514307766
Numerador – Embalagens por caixa exterior	4
EAN/UPC – Caso	8719514307773

Desenho dimensional




Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm

Dados fotométricos




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4




Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Dados fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Vida útil



Life Expectancy Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

