



LEDspot SceneSwitch



LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Uneori este nevoie de lumină rece, alteori, ambianța dorită este creată cu ajutorul unei lumini calde, confortabile. Cu spoturile LEDspot SceneSwitch de la Philips, poți obține setări de lumină diferite folosind un singur spot. Și nu aveți nevoie de un reostat! Optimizați iluminatul pentru relaxare, practicarea hobby-urilor, recreere sau muncă. Prin simpla apăsare a unui întrerupător. Și acesta este întrerupătorul existent! Nu este nevoie de o instalație suplimentară.

Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	GU10
Durată de viață nominală	15.000 ore
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală (ore)	15.000 ore
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone

Date tehnice lumină	
Cod culoare	827-825-822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Cod culoare	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	355 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	600 cd
Denumirea culorii	Cald/Extra cald/Foarte cald
Randament luminos (nominal) (nom.)	73,00 lm/W
Temperatură de culoare corelată (nom.)	2700 2500 2200 K
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	355 lm
Valoare pălpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,6
Photobiological safety according to EN 62471	RG1


Funcționare și sistem electric	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de curent	1,5 3,5 4,8 W
Curent lămpă (nom.)	40 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0,5 s
Factor de putere (fracție)	0,5
Tensiune (nom.)	220-240 V

LEDspot SceneSwitch

Temperatură	
Maximum T-case (nom.)	75 °C
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	PAR16
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	F
Adecvat pentru iluminat de accent	Da
Consum de energie kWh/1000 h	5 kWh
Număr de înregistrare EPREL	1825222
În conformitate cu RoHS	Da
EyeComfort	Da
Condiții de utilizare	
poate fi folosit în corpuri de iluminat închise	No


Date despre produs	
Nume comandă produs	LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Numele complet al produsului	LED SceneSwitch 50W GU10 WW 36D ND SRT4
Full EOC	871951430776600
Cod de comandă	30776600
Număr material (12NC)	929002981857
Numărător – Cantitate per pachet	1
Greutate netă (bucată)	0,048 kg
EAN/UPC – Produs/Cutie	8719514307766
Numărător SAP – Pachete per exterior	4
EAN/UPC – Cutie	8719514307773

Cote




Product	D	C
LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4	50 mm	54 mm

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4



Accent Lighting Spots - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4


LEDspot SceneSwitch

Date fotometrice




Spectral Power Distribution Colour - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

Durată de viață



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LED SSW 50W GU10 WW 36D ND SRT4

