



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.


### Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Angle du faisceau (nom.)	330 degré(s)
Flux lumineux	250 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	62 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4 W
Courant lampe (nom.)	24 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	35 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation		Conditions d'application	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs	peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ? No	
Mécanique et boîtier		Données du produit	
Finition ampoule	Ambre	Nom du produit de la commande	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Matériaux des lampes	Verre	Nom de produit complet	LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4
Forme de la lampe	G93	Code EOC	871951431547100
Poids net (pièce)	0,060 kg	Code de commande	8719514315471
Approbation et application		Code 12NC	929002983001
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	4 kWh	Code de commande local	31547100
Marquage CE	Oui	Numérateur - Quantité par kit	1
Conforme à RoHS	Oui	Code EAN – Produit/Boîte	8719514315471
EyeComfort	Oui	Conditionnement par carton	4
Innovations LED	EyeComfort	Codes EAN/UPC – Boîte	8719514315488
Valeur de scintillement (PstLM)	1		
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4		
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C		

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4	96 mm	143 mm



## Données photométriques

Light Distribution Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 25W G93 E27 GOLD SP D SRT4

