


**PHILIPS**

**Lighting**



# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

## LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

### Données du produit


Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Durée de vie nominale (heures)	15.000 h
Type de lampe	LED
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Code couleur	818 [CCT of 1800K]
Angle du faisceau (nom.)	330 degré(s)
Flux lumineux	300 lm
Désignation de la couleur	1800
Température de couleur corrélée (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	66 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	4,5 W
Courant lampe (nom.)	40 mA
Puissance équivalente	28 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0,5 s
Facteur de puissance (fraction)	0,7
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	45 °C

# Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Ambre
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	A160
Poids net (pièce)	0,230 kg
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Innovations LED	EyeComfort
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Nom de produit complet	LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND
Code EOC	871951431382800
Code de commande	8719514313828
Code 12NC	929002983801
Code de commande local	31382800
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514313828
Conditionnement par carton	2
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514313835

## Schéma dimensionnel



Product	D	C
LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND	162 mm	293 mm



## Données photométriques

Light Distribution Diagram - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

Spectral Power Distribution Colour - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

## Lampes CorePro LEDbulb filament forme classique

### Durée de vie



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - LED classic-giant 28W E27 A160 GOLD ND

