



Tubo LED MASTER Value Universal T8



MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

MASTER Value, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore

MASTER Value, LEDtube, T8, Universale, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 ore, 148 lm/W, EEL D, G13, Vetro, 1200 mm, RGO, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13
Durata nominale	60.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Lighting Technology	LEDtube
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	830 [CCT of 3000K]
Angolo del fascio (Nom)	190 °
Flusso luminoso	2.300 lm
Designazione colore	Bianco (WH)
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	148 lm/W
Uniformità del colore	<6
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Consumo energetico	15,5 W
Corrente lampada (Nom)	75 mA
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Tensione (Nom)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36W TL-D
Corrente di spunto di alimentazione	8.6
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Rete	89
N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore	105
EM senza condensatore di rifasamento.	

Tubo LED MASTER Value Universal T8

N. max lampade su MCB tipo B 10 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	19
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Rete	143
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM senza condensatore di rifasamento.	168
N. max lampade su MCB tipo B 16 A - Reattore EM con condensatore di rifasamento.	30
Compatibilità del ballast	Universale
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	50 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Smerigliata
Materiale della lampadina	Vetro
Lunghezza prodotto	1.200 mm
Forma lampadina	T8
Peso netto (Pezzo)	0,215 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS
Consumo energetico kWh/1000 h	16 kWh

Numero di registrazione EPREL	2302853
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +45 °C


Condizioni di applicazione

Tecnologia wireless	Non applicabile
---------------------	-----------------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Nome completo prodotto	MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
Full EOC	871951431668300
Descrizione codice locale	MLTVAL36830UNG2
Codice d'ordine	31668300
Codice materiale (12NC)	929002997002
Codice locale	MLTVAL36830UNG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514316683
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514316690


Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8	26 mm	28 mm	1.199 mm	1.205 mm	1.213 mm

Tubo LED MASTER Value Universal T8


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8

Durata




Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8




LEDtube 60K 5070 LifetimeVsTc-LED

Tubo LED MASTER Value Universal T8


Durata



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8



Life Expectancy Diagram



LEDtube 60K 5070 FailureRate-LED

