



Bombillas LED MASTER Value de vidrio

MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Con un diseño tradicional clásico, estas bombillas LED de filamento combinan las formas familiares de las bombillas incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estas bombillas LED MASTER Value de vidrio ofrecen un ahorro energético superior al de las bombillas LED de vidrio normales. Al mismo tiempo, también ofrecen a los clientes una buena experiencia lumínica, mejorada con un excelente rendimiento de regulación (bombillas LED de vidrio regulable). Las bombillas LED MASTER Value de vidrio ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las bombillas LED normales y brindan una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, estas bombillas LED regulables también reducen los costes de mantenimiento.

Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	Designación de color	Brillo cálido (WG)
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Temperatura de color correlacionada (nom.)	2200 2700 K
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	136,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Consistencia del color	<6
Referencia de medición de flujo	Sphere	Índice de reproducción cromática (IRC)	90
Datos técnicos de la luz		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Ángulo de haz (nom.)	300 °	Line Frequency	50 to 60 Hz
Flujo luminoso	806 lm	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

Consumo de energía	5,9 W
Corriente de lámpara (nom.)	40 mA
Equivalente de potencia	60 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s
Factor de potencia (fracción)	0.6
Voltaje (nom.)	220-240 V

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	70 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	Solo con reguladores específicos
-----------	----------------------------------

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	G93
Peso neto (pieza)	0,070 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Número de registro EPREL	453252

Marca CE	Si
Conforme con EU RoHS	Si
EyeComfort	Si
Valor de parpadeo (PstLM)	0,9
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4


Condiciones de aplicación

se puede utilizar en luminarias cerradas	No
--	----

Datos de producto

Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
Nombre completo del producto	MASTER VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G
Full EOC	871951432485500
Código de pedido	32485500
Código 12NC	929003010902
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514324855
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	6
Embalaje con código EAN/UPC	8719514324862


Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G	95 mm	137 mm

Bombillas LED MASTER Value de vidrio


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb DT5.9-60W E27 927G93CL G

Bombillas LED MASTER Value de vidrio

