



# Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

## MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RGO, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

### Datos del producto

Información general		Operativos y eléctricos	
Base del casquillo	E27	LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Line Frequency	50 to 60 Hz
Lighting Technology	LEDbulb	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consumo de energía	2,5 W
Período de garantía	5 años	Corriente de lámpara (nom.)	15 mA
Datos técnicos de la luz		Equivalente de potencia	25 W
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Flujo luminoso	340 lm	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Designación de color	Brillo cálido (WG)	Factor de potencia (fracción)	0,6
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2200 2700 K	Voltaje (nom.)	220-240 V
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	136 lm/W		
Consistencia del color	<6		
Índice de reproducción cromática (IRC)	90		

# Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

## Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	70 °C
---------------------------	-------

## Controles y regulación

Regulable	Solo con reguladores específicos
-----------	----------------------------------

## Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,014 kg

## Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	3 kWh
Número de registro EPREL	1109138
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	0,9

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


## Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

## Datos de producto



Nombre de producto del pedido	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Nombre completo del producto	MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G
Full EOC	871951444939800
Código de pedido	44939800
Código 12NC	929003012182
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514449398
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514449404

## Plano de dimensiones



Product	D	C
MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

## Datos fotométricos




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

General uniform lighting - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

# Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

## Datos fotométricos



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

## Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

