



Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Caratterizzate da un design tradizionale, le lampade a filamento LED combinano le forme classiche delle lampade incandescenza oliva e sfera con i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. È un prodotto ideale per fornire ai clienti un'atmosfera accogliente. Le lampade MASTER LED candela e sfera godono di un flusso luminoso regolabile con diversi livelli di emissione luminosa e anche con una diversa temperatura del colore. Le lampade MASTER LED candela e sfera consentono un notevole risparmio energetico offrendo addirittura il 30% in più rispetto alle lampade LED standard e forniscono un'eccellente qualità della luce. Grazie a una durata di 25.000 ore, consentono di ridurre i costi di manutenzione.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Uniformità del colore	
Attacco	E14	Indice di resa cromatica (CRI)	<6
Durata nominale	25.000 ore	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	90
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Lighting Technology	LED	Funzionamento e parte elettrica	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Codice colore	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Consumo energetico	3,4 W
Flusso luminoso	470 lm	Corrente lampada (Nom)	24 mA
Designazione colore	Warm Glow (WG)	Potenza equivalente	40 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	2200 2700 K	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	138 lm/W		

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.6
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucri (Nom)	70 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Materiale della lampadina	Vetro
Forma lampadina	B35
Peso netto (Pezzo)	0,013 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	4 kWh
Numero di registrazione EPREL	1109139
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
EyeComfort	Si

Valore di tremolio (PstLM)	0,9
Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Nome completo prodotto	MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G
Full EOC	871951444941100
Descrizione codice locale	MLCAN40927E14
Codice d'ordine	44941100
Codice materiale (12NC)	929003012282
Codice locale	MLCAN40927E14
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514449411
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514449428


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G	35 mm	97 mm

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G




General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT3.4-40W E14 927 B35CL G

Lampadine a oliva e sferiche LED MASTER in vetro

