



Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio

MASTER, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RGO, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Datos del producto

Información general		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)		70 %	
Base del casquillo	E27	Photobiological safety according to EN 62471		RGO	
Vida útil nominal	25.000 hora(s)	Operativos y eléctricos			
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Line Frequency	50 to 60 Hz		
Lighting Technology	LEDbulb	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consumo de energía	3,4 W		
Período de garantía	5 años	Corriente de lámpara (nom.)	24 mA		
Datos técnicos de la luz		Equivalente de potencia	40 W		
Código de color	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Hora de inicio (nom.)	0,5 s		
Flujo luminoso	470 lm	Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0.5 s		
Designación de color	Brillo cálido (WG)	Factor de potencia (fracción)	0.6		
Temperatura de color correlacionada (nom.)	2200 2700 K	Voltaje (nom.)	220-240 V		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	138 lm/W				
Consistencia del color	<6				
Índice de reproducción cromática (IRC)	90				

Velas y reflejos metálicos LED MASTER GLASS

Temperatura

Temperatura máxima (nom.)	70 °C
---------------------------	-------

Controles y regulación

Regulable	Solo con reguladores específicos
-----------	----------------------------------

Mecánicos y de carcasa

Acabado de la bombilla	Transparente
Material de bombilla	Vidrio
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,014 kg

Aprobación y aplicación

Clase de eficiencia energética	D
Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	1109145
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	0,9

Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Rango de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C


Condiciones de aplicación

Tecnología inalámbrica	No aplicable
------------------------	--------------

Datos de producto


Nombre de producto del pedido	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
Nombre completo del producto	MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G
Full EOC	871951444953400
Código de pedido	44953400
Código 12NC	929003013282
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514449534
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514449541

Plano de dimensiones




Product	D	C
MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G	45 mm	78 mm

Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDLusterDT3.5-40W E27 927 P45CL G

