



Lampadine LED in vetro MASTER Value

MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.


Dati del prodotto

Informazioni generali		Temperatura di colore correlata (Nom)	
Attacco	E27	2700 K	
Durata nominale	15.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	
Ciclo di commutazione on/off	20.000	135,00 lm/W	
Lighting Technology	LED	Uniformità del colore	
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	<6	
Dati tecnici di illuminazione		Indice di resa cromatica (CRI)	
Codice colore	927 [CCT of 2700K]	90	
Angolo del fascio (Nom)	300 °	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	
Flusso luminoso	1.055 lm	70 %	
Designazione colore	Bianco caldo (WW)	Photobiological safety according to EN 62471	
Funzionamento e parte elettrica		RG0	
		Frequenza di linea	
		50 to 60 Hz	
		Frequenza di ingresso	
		Da 50 a 60 Hz	
		Consumo energetico	
		7,8 W	
		Corrente lampada (Nom)	
		46 mA	

Lampadine LED in vetro MASTER Value

Potenza equivalente	75 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	574363
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì

Disegno tecnico




EyeComfort	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4
Condizioni di applicazione	
Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG
Full EOC	871951434788500
Descrizione codice locale	PHILED75D
Codice d'ordine	34788500
Codice materiale (12NC)	929003057902
Codice locale	PHILED75D
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347885
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347892


Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG	60 mm	104 mm

Lampadine LED in vetro MASTER Value


Fotometrie



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D7.8-75W E27 927 A60 CLG

Lampadine LED in vetro MASTER Value

