



Lampadine LED in vetro MASTER Value

MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED a filamento combinano le forme classiche delle lampadine in vetro a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Le lampadine LED in vetro MASTER Value offrono un maggiore risparmio energetico rispetto alle normali lampadine LED in vetro. Allo stesso tempo, forniscono anche ai clienti una buona esperienza di illuminazione, migliorata da eccellenti prestazioni di regolazione (lampadine LED in vetro regolabili). Le lampadine a LED in vetro MASTER Value offrono un notevole risparmio energetico, utilizzando il 30% in meno di energia rispetto alle normali lampadine a LED e forniscono un'eccellente qualità della luce. Con una durata di 15.000 ore, queste lampadine a LED regolabili riducono anche i costi di manutenzione.

Dati del prodotto

Informazioni generali		Designazione colore	
Attacco	E27	Temperatura di colore correlata (Nom)	Bianco caldo (WW)
Durata nominale	15.000 ore	Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	2700 K
Ciclo di commutazione on/off	20.000	Uniformità del colore	135,00 lm/W
Lighting Technology	LED	Indice di resa cromatica (CRI)	<6
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	90
Periodo di garanzia	2.5 anni	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Dati tecnici di illuminazione		Funzionamento e parte elettrica	
Codice colore	927 [CCT of 2700K]	Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Angolo del fascio (Nom)	300 °	Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Flusso luminoso	1.521 lm	Consumo energetico	11,2 W

Lampadine LED in vetro MASTER Value

Corrente lampada (Nom)	51 mA
Potenza equivalente	100 W
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Fattore di potenza (frazione)	0.7
Tensione (Nom)	220-240 V

Temperatura

Temp. massima involucro (Nom)	80 °C
-------------------------------	-------

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	Solo con dimmer specifici
-------------	---------------------------

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Smerigliata
Forma lampadina	A60
Peso netto (Pezzo)	0,030 kg

Approvazione e applicazione

Classe di efficienza energetica	D
Consumo energetico kWh/1000 h	12 kWh
Numero di registrazione EPREL	574366
Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si

EyeComfort	Si
Valore di tremolio (PstLM)	1
Effetto stroboscopico	0,4


Condizioni di applicazione

Può essere utilizzato in apparecchi per illuminazione chiusi?	No
---	----

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Nome completo prodotto	MASTER VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG
Full EOC	871951434794600
Descrizione codice locale	CORE100927DG2
Codice d'ordine	34794600
Codice materiale (12NC)	929003058502
Codice locale	CORE100927DG2
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514347946
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10
EAN/UPC - Case	8719514347953


Disegno tecnico




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG	60 mm	108 mm

Lampadine LED in vetro MASTER Value


Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG




General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Durata



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD11.2-100W E27 927 A60FRG

Lampadine LED in vetro MASTER Value

