




MASTER Value Glass LED-Lampen



MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas

MASTER Value, LEDbulb, G120, 60 W, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 Stunde(n), Glas, 136.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RGO, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Beleuchtungstechnologie	LEDbulb
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Garantiedauer	2.5 years
Lichttechnische Daten	
Farbcode	927 [CCT of 2700K]
Ausstrahlungswinkel (Nom)	300 Grad
Lichtstrom	806 lm
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	2700 K
Nennlichtausbeute (Nom)	136,00 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %


Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	5,9 W
Lampenstrom (Nom)	35 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Spannung (Nom)	220-240 V
Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	80 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern

MASTER Value Glass LED-Lampen

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	G120
Nettogewicht (Stück)	0,100 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	2607288
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	1
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C



Anwendungsbedingungen	
Wireless-Technologie	Nicht anwendbar
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Gesamt-Produktcode	871951434798400
Bestellcode	8719514347984
Material-Nr. (12NC)	929003059302
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514347984
Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
EAN Umverpackung	8719514347991

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Photometrische Daten




Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG


MASTER Value Glass LED-Lampen

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

