




Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

MASTER Value, LED, G120, Uniquement avec certains variateurs, E27, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 15000 h

Dotées d'un design vintage, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Cette gamme offre une expérience personnalisée à l'utilisateur final qui pourra adapter son éclairage en fonction de l'endroit et l'ambiance souhaitée via des performances de gradation exceptionnelles. Les lampes MASTER LED Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie (jusqu'à 30 % de plus par rapport aux LED standards), et fournissent une excellente qualité de lumière. Disponibles en IRC 90 pour une restitution optimale des couleurs.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27
Durée de vie nominale	15.000 h
Nombre de cycles d'allumage	20.000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	927 [CCT of 2700K]
Angle du faisceau (nom.)	300 degré(s)

Flux lumineux	806 lm
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	136,00 lm/W
Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	5,9 W
Courant lampe (nom.)	35 mA
Puissance équivalente	60 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	220-240 V

Température	
Température maximale du produit (nom.)	80 °C

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	G120
Poids net (pièce)	0,100 kg


Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	6 kWh

Numéro d'enregistrement EPREL	574367
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	1
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4

Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Nom de produit complet	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Code EOC	871951434798400
Code de commande	8719514347984
Code 12NC	929003059302
Code de commande local	34798400
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514347984
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514347991


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Lampes MASTER Value LEDbulb Dim et DimTone

