



Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Los reflejos metálicos LED MASTER Value de vidrio ofrecen un diseño clásico tradicional, estas lámparas LED de filamento combinan las formas familiares de las velas y reflejos metálicos incandescentes con las ventajas de la tecnología LED de larga duración. Estos reflejos metálicos LED de vidrio ofrecen un ahorro energético superior al de las velas y reflejos metálicos LED normales. Al mismo tiempo, también proporcionan a los clientes una buena experiencia de iluminación, mejorada con un excelente rendimiento de regulación (velas LED regulables). Los reflejos y reflejos metálicos MASTER Value LED de vidrio ofrecen un ahorro energético considerable, con un 30 % menos de consumo en comparación con las velas LED de vidrio normales y proporcionan una excelente calidad de luz. Al ofrecer una vida útil de 15.000 horas, estas velas y reflejos LED regulables también reducen los costes de mantenimiento.


Datos del producto

Información general			
Base del casquillo	E14	Flujo luminoso	470 lm
Vida útil nominal	15.000 hora(s)	Designación de color	Blanco cálido (WW)
Ciclo de encendido/apagado	20.000	Temperatura de color correlacionada (nom.)	2700 K
Lighting Technology	LED	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	138,00 lm/W
Referencia de medición de flujo	Sphere	Consistencia del color	<6
		Índice de reproducción cromática (IRC)	90
		LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
		Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Datos técnicos de la luz			
Código de color	927 [CCT of 2700K]		

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

Operativos y eléctricos	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Consumo de energía	3,4 W
Corriente de lámpara (nom.)	20 mA
Equivalente de potencia	40 W
Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Tiempo de encendido hasta alcanzar el 60 % de luz	0,5 s
Factor de potencia (fracción)	0,7
Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	80 °C
Controles y regulación	
Regulable	Solo con reguladores específicos
Mecánicos y de carcasa	
Acabado de la bombilla	Transparente
Forma de la bombilla	P45
Peso neto (pieza)	0,014 kg
Aprobación y aplicación	
Clase de eficiencia energética	D

Plano de dimensiones




Consumo energético kWh/1000 h	4 kWh
Número de registro EPREL	574371
Marca CE	Sí
Conforme con EU RoHS	Sí
EyeComfort	Sí
Valor de parpadeo (PstLM)	1
Valor de efecto estroboscópico (SVM)	0,4
Condiciones de aplicación	
se puede utilizar en luminarias cerradas	No
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Nombre completo del producto	MASTER VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Full EOC	871951435547700
Código de pedido	35547700
Código 12NC	929003060002
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8719514355477
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	10
Embalaje con código EAN/UPC	8719514355484


Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS


Datos fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG



General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Vida útil



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Velas y reflejos metálicos LED MASTER Value GLASS

