



MASTER Value GLASS LED candles and lusters

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value, LED, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h

MASTER Value GLASS LED-klotlampor har en klassisk design och dessa LED-lampor med glödråd kombinerar de välkända formerna hos traditionella kronljuslampor och klotlampor med fördelarna med LED-teknikens långa livslängd. De här LED-glasklotlamporna ger högre energibesparingar än vanliga LED-kronljuslampor och klotlampor. Samtidigt får kunderna bra ljus som förstärks av utmärkt dimringsprestanda (dimbara LED-kronljuslampor). MASTER Value GLASS LED-kronljuslampor och klotlampor ger stora energibesparingar, de förbrukar 30 % mindre energi jämfört med vanliga LED-glaslampor och ger utmärkt ljusqualität. Med en livslängd på 15 000 timmar minskar dessa dimbara LED-kronljuslampor och klotlampor även underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information		Ljusteknik	
Sockel	E14	Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Nominell livslängd	15 000 h	Spridningsvinkel (nom)	300 °
Driftcykel	20 000	Ljusflöde	470 lm
Lighting Technology	LED	Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
		Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W
		Färgbeständighet	<6

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet

Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	3,4 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220–240 V

Temperatur

T-Case max. (nom)	80 °C
-------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Endast med särskilda dimmers
--------	------------------------------

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande

Energieffektivitetsklass	D
--------------------------	---

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	574371
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4
Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C


Användningsförhållanden

kan den användas i slutna armaturer	No
-------------------------------------	----

Produktdata

Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Full EOC	871951435547700
Beskrivning av lokal kod	8296556
Beställningsnummer	929003060002
Materialnummer (12NC)	929003060002
Lokal kod	8296556
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8719514355477
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8719514355484


Måttskiss




Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm

MASTER Value GLASS LED candles and lusters


Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG




General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

