MASTER Value GLASS LED candles and lusters

MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas

MASTER Value, LEDbulb, P45, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Glas, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E14
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	20 000
Lighting Technology	LEDbulb
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Garantitid	2.5 years

Ljusteknik	
Färgkod	927 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	300 °
Ljusflöde	470 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (Nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	138,00 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	90
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Strömförbrukning	3,4 W
Lampström (nom)	20 mA
Motsvarande effekt	40 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0.5 s
Effektfaktor (fraktion)	0.7
Spänning (nom)	220-240 V

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Temperatur	
T-Case max. (nom)	80 °C

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Endast med särskilda dimmers

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Material i lampan	Glas
Lampform	P45
Nettovikt (styck)	0,014 kg

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	D
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	2607291
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
EyeComfort	Ja
Flimmervärde (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4

Omgivningstemperatur	–20 till +45 °C

Användningsförhållanden	
Trådlös teknik	Ej tillämpligt

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Fullständigt produktnamn	MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG
Full EOC	871951435547700
Beskrivning av lokal kod	8296556
Beställningsnummer	929003060002
Materialnummer (12NC)	929003060002
Lokal kod	8296556
Räknare – antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8719514355477
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8719514355484

Måttskiss



Product	D	C
MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG	45 mm	80 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG



General uniform lighting - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

MASTER Value GLASS LED candles and lusters

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

Livslängd



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDLusterD3.4-40W E14 P45 927CLG

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.