



Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

MASTER, LED, BA35, Uniquement avec certains variateurs, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Verre

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit


Informations générales		Données techniques de l'éclairage	
Culot	E14	Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Durée de vie nominale	25.000 h	Flux lumineux	340 lm
Nombre de cycles d'allumage	20.000	Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Type de lampe	LED	Température de couleur corrélée (nom.)	2200 2700 K
Référence de mesure de flux	Sphere	Efficacité lumineuse (nominale)	136 lm/W
Garantie	5 ans	Cohérence des couleurs	<6
		Indice de rendu de couleur (IRC)	90

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,5 W
Courant lampe (nom.)	15 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V
Température	
Température maximale du produit (nom.)	70 °C
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	BA35
Poids net (pièce)	0,013 kg
Approbation et application	
Classe d'efficacité énergétique	D

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1227625
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C
Conditions d'application	
peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Nom de produit complet	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Code EOC	871951447771100
Code de commande	8719514477711
Code 12NC	929003071302
Code de commande local	47771100
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514477711
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514477728


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G



General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

