Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Dotées d'un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d'importantes économies d'énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.

Données du produit

Informations générales	
Culot	E14
Durée de vie nominale	25 000 h
Nombre de cycles d'allumage	20 000
Type de lampe	LED
Référence de mesure de flux	Sphere

Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	922-927 [CCT of 2200K-2700K]
Flux lumineux	340 lm
Désignation de la couleur	Lumière chaleureuse (WG)
Température de couleur corrélée (nom.)	2200 2700 K
Efficacité lumineuse (nominale)	136 lm/W

Cohérence des couleurs	<6
Indice de rendu de couleur (IRC)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité	
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Consommation électrique	2,5 W
Courant lampe (nom.)	15 mA
Puissance équivalente	25 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.6
Tension (nom.)	220-240 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	70 °C

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Matériaux des lampes	Verre
Forme de la lampe	BA35
Poids net (pièce)	0,013 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	D
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	3 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	1227625
Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui

Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,4
Gamme de températures ambiantes	-20 °C à 45 °C

Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Nom de produit complet	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Code EOC	871951447771100
Code de commande	47771100
Code 12NC	929003071302
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514477711
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514477728

Schéma dimensionnel



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G



General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Lampes flammes et lustres LED MASTER GLASS

© 2023 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, avril 16 - Les données sont sujettes à changement