



MASTER LED spot ExpertColor LV



MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D

MASTER, LED, MR16, 35 W, GU5.3, 2700 K, 410 lm, CRI 97, 40000 h

Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.

Données du produit

Informations générales			
Culot	GU5.3	Intensité lumineuse (nom.)	4.600 cd
Durée de vie nominale	40.000 h	Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)
Nombre de cycles d'allumage	50.000	Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Type de lampe	LED	Efficacité lumineuse (nominale)	61,00 lm/W
Référence de mesure de flux	Narrow Cone	Cohérence des couleurs	<3
Garantie	5 ans	Indice de rendu de couleur (IRC)	97
Données techniques de l'éclairage		LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Code couleur	927 [CCT of 2700K]	Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	410 lm
Angle du faisceau (nom.)	10 degré(s)	Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Flux lumineux	410 lm	Fonctionnement et électricité	
		Fréquence linéaire	- Hz

MASTER LED spot ExpertColor LV

Fréquence d'entrée	- Hz
Consommation électrique	6,7 W
Courant lampe (nom.)	650 mA
Puissance équivalente	35 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffe à 60 %	0.5 s
Facteur de puissance (fraction)	0.7
Tension (nom.)	ac electronic 12 V

Température

Température maximale du produit (nom.)	92 °C
--	-------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Uniquement avec certains variateurs
------------------------------------	-------------------------------------

Mécanique et boîtier

Forme de la lampe	MR16
Poids net (pièce)	0,052 kg

Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	G
Adapté à l'éclairage d'accentuation	Oui
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	7 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	624220

Marquage CE	Oui
Conforme à RoHS	Oui
EyeComfort	Oui
Gamme de températures ambiantes	-20 à +45 °C


Conditions d'application

peut-il être utilisé dans des luminaires fermés ?	No
---	----

Données du produit

Nom du produit de la commande	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D
Nom de produit complet	MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D
Code EOC	871951435847800
Code de commande	8719514358478
Code 12NC	929003078802
Code de commande local	35847800
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8719514358478
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8719514358485


Schéma dimensionnel




Product	D	C
MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D	50,5 mm	46 mm

MASTER LED spot ExpertColor LV


Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D




Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D

Durée de vie



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 6.7-35W MR16 927 10D

MASTER LED spot ExpertColor LV

