



MASTER LEDspot MR16 ExpertColor



MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

MASTER LEDspot LV ExpertColor schafft ein warmes und komfortables Ambiente im Gastgewerbe, Eigenheim und Restaurant. Es erreicht dieses Ambiente durch überragendes Licht mit angepasstem Spektrum, hohem CRI-Wert und leistungsstarker Dimm-Funktion. Das Ergebnis? Eine wunderschöne Beleuchtung. Darüber hinaus ist das innovative Linsendesign ohne Einfassung durch ihr sauberes und klares Aussehen für nahezu jede Inneneinrichtung geeignet. Sie können außerdem die gesamte ExpertColor-Familie nutzen, die auch Lampen der Serien LEDspot MV und LEDspot Par einschließt.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	GU5.3	Lichtstrom im 90° -Kegel (Nennwert)	70 % 520 lm
Nennlebensdauer	40.000 Stunde(n)	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Schaltzyklus	50.000	Betrieb und Elektrik	
Beleuchtungstechnologie	LED	Netzfrequenz	- Hz
Referenz für Lichtstrommessung	Narrow Cone	Eingangsfrequenz	- Hz
Lichttechnische Daten		Systemleistung	7,5 W
Farbcode	940 [CCT of 4000K]	Lampenstrom (Nom)	720 mA
Ausstrahlungswinkel (Nom)	36 Grad	Äquivalente Leistung	43 W
Lichtstrom	520 lm	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichtstärke (Nom)	1.650 cd	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0.5 s
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0.7
Ähnlichste Farbtemperatur	4000 K	Spannung (Nom)	ac electronic 12 V
Nennlichtausbeute (Nom)	69,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<3		
Farbwiedergabeindex (CRI)	92		

MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

Temperatur	
Gehäusetemperatur (Nom)	93 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	MR16
Nettogewicht (Stück)	0,052 kg
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Geeignet für Akzentbeleuchtung	Ja
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	624219
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja



Anwendungsbedingungen	
ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten möglich	No
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D
Gesamt-Produktcode	871951435875100
Bestellcode	35875100
Material-Nr. (12NC)	929003080202
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514358751
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514358768

Abmessungsskizzen



Product	D	C
MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	50,5 mm	46 mm

Photometrische Daten




Accent Lighting Spots - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Spectral Power Distribution Colour - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

MASTER LEDspot MR16 ExpertColor

Photometrische Daten



Light Distribution Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LED ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D

