



Ecofit Ledtubes T8



Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Consumo energetico	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Corrente lampada (Nom)	8 W
Durata nominale	20.000 ore	Tempo di avvio (Nom)	70 mA
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0,5 s
Lighting Technology	LED	Fattore di potenza (frazione)	0,5
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		LED alternative to fluorescent lamp power	18 W
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	Compatibilità del ballast	EM/Mains
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Temperatura	
Flusso luminoso	800 lm	Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Dimmerabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Finitura lampadina	Smerigliata
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Materiale della lampadina	Vetro
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Lunghezza prodotto	600 mm
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Forma lampadina	T8
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

Ecofit Ledtubes T8

Peso netto (Pezzo)	0,120 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Si
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Numero di registrazione EPREL	726135
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,3
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8
Nome completo prodotto	Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8
Full EOC	871951440367300
Descrizione codice locale	ECOFIT18840
Codice d'ordine	40367300
Codice materiale (12NC)	929003130302
Codice locale	ECOFIT18840
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514403673
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514403680

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8



Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8

Ecofit Ledtubes T8


Fotometrie




General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8

General uniform lighting - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8


Durata




LifetimeVsTc



Life Expectancy Diagram




FailureRate



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8

Ecofit Ledtubes T8

Durata



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 600mm 8W 840 T8

