



Ecofit Ledtubes T8



Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Passa a tubi LED efficienti e duraturi con LEDtubes Ecofit, i quali rappresentano un modo rapido e semplice per sostituire i vecchi tubi fluorescenti con una tecnologia LED moderna ed efficiente. Buona qualità della luce con un effetto luminoso naturale per l'utilizzo in applicazioni d'illuminazione generale con un basso investimento iniziale: una soluzione ecologica.

Dati del prodotto


Informazioni generali		Consumo energetico	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Corrente lampada (Nom)	134 mA
Durata nominale	20.000 ore	Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Ciclo di commutazione on/off	50.000	Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	0.5 s
Lighting Technology	LED	Fattore di potenza (frazione)	0.5
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tensione (Nom)	220-240 V
Dati tecnici di illuminazione		Compatibilità del ballast	EM/Mains
Codice colore	840 [CCT of 4000K]	LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Angolo del fascio (Nom)	240 °	Temperatura	
Flusso luminoso	1.600 lm	Temp. massima involucro (Nom)	55 °C
Designazione colore	Bianco freddo (CW)	Controlli e dimmerazione	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Dimmerabile	No
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100,00 lm/W	Meccanica e corpo	
Uniformità del colore	<6	Finitura lampadina	Smerigliata
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Materiale della lampadina	Vetro
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %	Lunghezza prodotto	1.200 mm
Photobiological safety according to EN 62471	RG0	Forma lampadina	T8
Funzionamento e parte elettrica			
Frequenza di linea	50 to 60 Hz		
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz		

Ecofit Ledtubes T8

Peso netto (Pezzo)	0,220 kg
Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica	F
Prodotto per il risparmio energetico	Sì
Marchi di approvazione	Conformità RoHS Marchio CE Certificato KEMA Keur
Consumo energetico kWh/1000 h	16 kWh
Numero di registrazione EPREL	726134
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,3
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 °C a 45 °C


Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8
Nome completo prodotto	Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8
Full EOC	871951440371000
Descrizione codice locale	ECOFIT36840
Codice d'ordine	40371000
Codice materiale (12NC)	929003130502
Codice locale	ECOFIT36840
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514403710
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	20
EAN/UPC - Case	8719514403727

Disegno tecnico




Product	D1	D2	A1	A2	A3
Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1.198 mm	1.205 mm	1.212 mm

Fotometrie




Light Distribution Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



General uniform lighting - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8


Ecofit Ledtubes T8

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8


Durata




LEDtube ECO SLR 16W 20K FailureRate-LED



Life Expectancy Diagram




Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8



Lumen Maintenance Diagram - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 840 T8

Ecofit Ledtubes T8

Durata



LEDtube ECO SLR 16W 20K LifetimeVsTc-LED

