



Downlight a incasso Ledinaire

DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Downlight a incasso Ledinaire, 24 W, D200 mm, 2400 lm, 4000 K, Angolo del fascio 60°, Nero, IP20/54

Il nuovo downlight a incasso LEDINAIRE offre un'eccellente qualità della luce, alta efficacia e comfort visivo. È disponibile in due versioni, con due opzioni di lumen e due CCT per adattarsi a varie applicazioni. È la migliore scelta professionale per le installazioni di illuminazione quotidiane

Dati del prodotto

Informazioni generali		Tipo di ottica	Angolo del fascio 60°
Sorgente luminosa sostituibile	No	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	60°
Numero di riduttori	4 unità	Fattore di abbagliamento UGR CEN	19
Driver incluso	Sì	Funzionamento e parte elettrica	
Lighting Technology	LED	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Tier	Valore	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Periodo di garanzia	3 anni	Corrente di spunto	7,65 A
Dati tecnici di illuminazione		Tempo di spunto	0,18 ms
Flusso luminoso	2.400 lm	Consumo energetico	24 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	94,00 lm/W	Connessione	Unità di connessione 2 poli
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Cavo	Cavo 0,25 m con connettore a pressione 3 poli
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro		

Downlight a incasso Ledinaire

Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	122
Adatto per la commutazione casuale	No
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II
Distorsione armonica totale	20 %

Controlli e dimmerazione

Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No


Meccanica e corpo

Materiale del corpo	Plastica
Materiale del riflettore	Polycarbonato
Materiale ottico	Polycarbonato
Materiale copertura ottica/lenti	Polycarbonato
Materiale fissaggio	Acciaio
Colore alloggiamento	Nero
Finitura copertura ottica/lenti	Opaca
Lunghezza complessiva	225 mm
Larghezza complessiva	225 mm
Altezza complessiva	100 mm
Diametro complessivo	225 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	100 x 225 x 225 mm
e una gestione termica	IP20/54 [Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	0,600 kg

Approvazione e applicazione

Test filo incandescente	Temperatura 650 °C, durata 30 s
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili

Disegno tecnico



Cut-out hole diameter - Ø200mm

Marchio CE	Si
Conformità a RoHS EU	Si
Valore di tremolio (PstLM)	0,1
Effetto stroboscopico	0,1
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C

Performance iniziale (conforme a IEC)

Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.3795, 0.3827) 5SDCM
Tolleranza consumo energetico	+/-10%

Performance nel tempo (conforme a IEC)



Frequenza di guasto driver a 5000 h	0,6 %
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L65

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Nome completo prodotto	DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU
Full EOC	871951435404300
Descrizione codice locale	35404300
Codice d'ordine	35404300
Codice materiale (12NC)	929003165632
Codice locale	35404300
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514354043
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	8
EAN/UPC - Case	8719514354050

Downlight a incasso Ledinaire

Fotometrie



General uniform lighting - DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

Light Distribution Diagram - DN070B LED24/840 24W 220-240V D200 RD EU

