



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 3000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Sorgente luminosa sostituibile	No	Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°
Driver incluso	Sì	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°
Tipo di motore sorgente luminosa	LED	Fattore di abbagliamento UGR CEN	28
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Montaggio	Incasso	Funzionamento e parte elettrica	
Tier	Valore	Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile	Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Periodo di garanzia	3 anni	Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	3,85 A
Flusso luminoso	1.200 lm	Consumo energetico	12 W
Temperatura di colore correlata (Nom)	3000 K	Fattore di potenza (frazione)	0.9
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W	Connessione	Morsetteria con connettori a vite 2 poli
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	74
Colore sorgente luminosa	830 bianco caldo	Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Ledinaire SlimDownlight


Distorsione armonica totale	30 %
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	-
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	175 mm
Larghezza complessiva	175 mm
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	175 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	45 x 175 x 175 mm
e una gestione termica	IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	0,210 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,7

Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L65
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
Nome completo prodotto	DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ
Full EOC	871951446439100
Descrizione codice locale	46439100
Codice d'ordine	46439100
Codice materiale (12NC)	929003251132
Codice locale	46439100
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514464391
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514464407


Disegno tecnico



Fotometrie



Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

