



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 4000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Sorgente luminosa sostituibile	No
Driver incluso	Sì
Tipo di motore sorgente luminosa	LED
Lighting Technology	LED
Montaggio	Incasso
Tier	Valore
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile
Periodo di garanzia	3 anni
Dati tecnici di illuminazione	
Flusso luminoso	1.200 lm
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	100 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	80
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro


Tipo di ottica	Angolo del fascio 110°
Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	110°
Fattore di abbagliamento UGR CEN	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	Da 220 a 240 V
Frequenza di linea	50 or 60 Hz
Frequenza di ingresso	50 o 60 Hz
Corrente di spunto	3,85 A
Consumo energetico	12 W
Fattore di potenza (frazione)	0.9
Connessione	Morsetteria con connettori a vite 2 poli
Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	74
Classe di protezione IEC	Classe di isolamento II

Ledinaire SlimDownlight


Distorsione armonica totale	30 %
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	-
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	175 mm
Larghezza complessiva	175 mm
Altezza complessiva	45 mm
Diametro complessivo	175 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità) e una gestione termica	45 x 175 x 175 mm IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	0,210 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,7
Effetto stroboscopico	0,4

Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L65
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ
Nome completo prodotto	DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ
Full EOC	871951446441400
Descrizione codice locale	46441400
Codice d'ordine	46441400
Codice materiale (12NC)	929003251232
Codice locale	46441400
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514464414
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514464421


Disegno tecnico



Fotometrie



Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V L150 SQ

