



Ledinaire SlimDownlight

DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD

Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Bundelhoek 110°, Wit, IP20/44

De Philips LEDINAIRE-serie bevat een selectie van populaire gebruiksklare LED-armaturen die geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van Philips tegen een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – precies wat u nodig hebt.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lichtbron vervangbaar	Nee
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Lamptype	LED
Waardeschaal	Goed
Garantieperiode	3 jaar
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	1.200 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 4000 6500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	100 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Kleur lichtbron	Meerdere kleurtemperaturen
Optiektype	Bundelhoek 110°
Bundelspreiding armatuur	110°
Unified Glare Rating (UGR)	28
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Alles-in-één type	All-in, Multi Color Temperature
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	3,85 A
Energieverbruik	12 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	Schroefaansluitblok, 2-polig
Aantal producten op MCB van 16 A type B	74
IEC beschermingsklasse	Veiligheidsklasse II
Totale harmonische vervorming	30 %
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/voedingsunit/transformator	Voedingsunit (aan/uit)

Ledinaire SlimDownlight

Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Metaal-kunststof
Reflectormateriaal	-
Kleur behuizing	Wit
Totale lengte	175 mm
Totale breedte	175 mm
Totale hoogte	45 mm
Totale diameter	175 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	45 x 175 x 175 mm
Beschermingsklasse	IP 20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Nettogewicht (per stuk)	0,210 kg
Keurmerken en classificaties	
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Flikkerwaarde (PstLM)	0,7
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Bereik omgevingstemperatuur	-20 tot +40 °C



Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.44, 0.403) SDCM≤5
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Standaardafwijking kleurcombinatie (McAdam-ellips)	SDCM≤5
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Lumenbehoud (EN-IEC 62722-2-1) bij mediaan	L65
nuttige levensduur* van 50.000 uur	
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD
Volledige productnaam	DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD
Full EOC	871951446443800
Bestelcode	8719514464438
Materiaalnr. (12NC)	929003251332
Lokale code	8719514464438
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8719514464438
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8719514464445

Maatschets



Ledinaire SlimDownlight

Fotometrische gegevens



General uniform lighting - DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD

Light Distribution Diagram - DN065B G4 LED12/830_840_865 12W D150 RD

