



Ledinaire SlimDownlight

DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 4000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

La gamma LEDINAIRE offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabilità, efficienza e accessibilità: semplicemente l'ideale

Dati del prodotto


Informazioni generali		Tipo di ottica	
Sorgente luminosa sostituibile	No	Angolo del fascio 110°	
Driver incluso	Sì	Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione	
Tipo di motore sorgente luminosa	LED	Fattore di abbagliamento UGR CEN	
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471	
Montaggio	Superficie	Funzionamento e parte elettrica	
Tier	Valore	Tensione in ingresso	
Classificazione di manutenibilità	Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile	Frequenza di linea	
Periodo di garanzia	3 anni	Frequenza di ingresso	
Dati tecnici di illuminazione		Corrente di spunto	
Flusso luminoso	2.000 lm	Consumo energetico	
Temperatura di colore correlata (Nom)	4000 K	Fattore di potenza (frazione)	
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	105 lm/W	Connessione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80	Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B)	
Colore sorgente luminosa	840 bianco neutro	Classe di protezione IEC	
		Classe di isolamento II	

Ledinaire SlimDownlight


Distorsione armonica totale	30 %
Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	No
Driver/unità alimentazione/trasformatore	Unità di alimentazione (On/Off)
= Emissione luminosa costante	No
Meccanica e corpo	
Materiale del corpo	Metallo-Plastica
Materiale del riflettore	-
Colore alloggiamento	Bianco
Lunghezza complessiva	225 mm
Larghezza complessiva	225 mm
Altezza complessiva	27 mm
Diametro complessivo	225 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)	27 x 225 x 225 mm
e una gestione termica	IP20/40 [Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo]
Codice di protezione dagli impatti meccanici	IK03 [0,3 J]
Peso netto (Pezzo)	0,580 kg
Approvazione e applicazione	
Marchio di infiammabilità	Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
Marchio CE	Sì
Conformità a RoHS EU	Sì
Valore di tremolio (PstLM)	0,7

Effetto stroboscopico	0,4
Intervallo temperatura ambiente	Da -20 a +40 °C
Performance iniziale (conforme a IEC)	
Tolleranza al flusso luminoso	+/-10%
Cromaticità iniziale	(0.38, 0.38) SDCM≤5
Tolleranza consumo energetico	+/-10%
Consistenza Cromatica (ellisse di McAdam)	SDCM≤5
Performance nel tempo (conforme a IEC)	
Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h	L65
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Nome completo prodotto	DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225
Full EOC	871951446453700
Descrizione codice locale	46453700
Codice d'ordine	46453700
Codice materiale (12NC)	929003251832
Codice locale	46453700
Numeratore - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8719514464537
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12
EAN/UPC - Case	8719514464544


Disegno tecnico



Fotometrie



Light Distribution Diagram - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225



General uniform lighting - DN065C G4 LED20/840 19W 220-240V 8-D225

