




**MZD DN020B LED20/830
20W 220-240V D200**

929003280402



MAZDA Downlight, 20 W, D200 mm, 1900 lm, 3000 K, Dépoli, IP20

Le downlight MAZDA offre une lumière vive et uniforme avec une grande efficacité. Disponible en deux tailles avec deux options de lumière et deux températures de couleurs pour s'adapter à différentes applications. C'est un bon choix pour les installations d'éclairage de tous les jours

Informations générales

Source lumineuse remplaçable	Non
Nombre d'appareillages	1 unité
Driver inclus	Oui
Montage	Encastré
Valeur ajoutée	Premium
Classe de maintenance	Luminaire classe C, sans pièces réparables, non réparable
Garantie	3 ans
Évaluation de la durabilité	-

Données techniques de l'éclairage

Flux lumineux	1 900 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	95 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	80
Température de couleur	830 blanc chaud
Type d'optique	Angle d'ouverture de faisceau 110°
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	100°
Indice UGR	28
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Fonctionnement et électricité

Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Fréquence d'entrée	50 ou 60 Hz
Courant d'appel	15 A
Durée courant d'appel	0,15 ms
Consommation électrique	20 W
Facteur de puissance (fraction)	0.5
Connexion	Fils/câbles volants
Câble	Câble sans prise 2 pôles
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	62

Convient pour la commutation aléatoire	Non applicable
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Plastique
Matériaux du réflecteur	-
Matériaux optiques	Polycarbonate
Matériaux du cache optique/de la lentille	Polycarbonate
Matériaux de fixation	Acier
Couleur du corps	Blanc
Finition du cache optique/de la lentille	Dépoli
Hauteur totale	35 mm
Diamètre total	225 mm
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Protection contre les chocs mécaniques	IK03 [0,3 J]
Poids net (pièce)	0,225 kg

Approbation et application

Indice de couverture isolant	Non IC Rating
Essai au fil incandescent	Température 650 °C, durée 30 s
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Marquage CE	Oui
Marquage ENEC	-
Conforme à RoHS	Oui
Performance température ambiante Tq	25 °C
Valeur de scintillement (PstLM)	0,9
Valeur d'effet stroboscopique (SVM)	0,3
Gamme de températures ambiantes	-20 à +40 °C


Performances initiales

Tolérance de flux lumineux	+/-10%
Chromaticité initiale	(0.4377 ; , 0.4055) 5SDCM
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Écart type de chromaticité (ellipse de McAdam)	SDCM≤5


Durées de vie (conformes IES)

Mortalité du driver à 5 000h	1,2
Durée de vie L70B50	35 000 h
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 50 000 h	L35

Schéma dimensionnel




Données photométriques



General uniform lighting - MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200

Données du produit

Nom du produit de la commande	MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200
Nom de produit complet	MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200
Code EOC	871016354410600
Code de commande	54410600
Code 12NC	929003280402
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8710163544106
Conditionnement par carton	30
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163544113



Light Distribution Diagram - MZD DN020B LED20/830 20W 220-240V D200

