



# Ledinaire Clear Accent

RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Dimmer a taglio di fase, Angolo del fascio 40°, Nero, IP20/65

Una famiglia completa di faretto LED da incasso che garantiscono prestazioni di illuminazione superiori. Scegli la soluzione più adatta a ogni progetto tra le teste fisse/regolabili con diverse temperature di colore o le versioni All-in con 3 CCT combinate in un unico prodotto. Godetevi prestazioni eccellenti e affidabili, senza necessità di manutenzione.

## Dati del prodotto

| Informazioni generali             |                                                                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sorgente luminosa sostituibile    | No                                                                                           |
| Numero di riduttori               | 1 unità                                                                                      |
| Driver incluso                    | Sì                                                                                           |
| Lighting Technology               | LED                                                                                          |
| Tier                              | Valore                                                                                       |
| Classificazione di manutenibilità | Apparecchio per illuminazione di Classe C senza parti riparabili dall'utente, non riparabile |
| Periodo di garanzia               | 3 anni                                                                                       |

| Dati tecnici di illuminazione         |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Flusso luminoso                       | 550 lm           |
| Temperatura di colore correlata (Nom) | 2700 3000 4000 K |

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Efficienza luminosa (specificata) (Nom)                   | 91 lm/W                         |
| Indice di resa cromatica (CRI)                            | 80                              |
| Colore sorgente luminosa                                  | 2.700/3.000/4.000 K             |
| Tipo di ottica                                            | Angolo del fascio 40°           |
| Ampiezza fascio luminoso dell'apparecchio d'illuminazione | 40°                             |
| Fattore di abbagliamento UGR CEN                          | 21                              |
| Photobiological safety according to EN 62471              | RG1                             |
| Tipo All-in                                               | All-in, Multi Color Temperature |

| Funzionamento e parte elettrica |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tensione in ingresso            | Da 220 a 240 V |
| Frequenza di linea              | 50 or 60 Hz    |

Ledinaire Clear Accent

|                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Frequenza di ingresso                                             | 50 o 60 Hz                    |
| Corrente di spunto                                                | 1,4 A                         |
| Tempo di spunto                                                   | 0,2 ms                        |
| Consumo energetico                                                | 6 W                           |
| Fattore di potenza (frazione)                                     | 0.9                           |
| Connessione                                                       | Connettore a pressione 3 poli |
| Cavo                                                              | Cavo 0,75 m senza spina       |
| Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B) | 240                           |
| Adatto per la commutazione casuale                                | No                            |
| Classe di protezione IEC                                          | Classe di isolamento II       |
| Distorsione armonica totale                                       | 20 %                          |

Controlli e dimmerazione

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Dimmerabile                              | Si                              |
| Driver/unità alimentazione/trasformatore | Unità di alimentazione (On/Off) |
| Interfaccia di controllo                 | Dimmer a taglio di fase         |
| = Emissione luminosa costante            | No                              |

Meccanica e corpo

|                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiale del corpo                          | Metallo -Plastica                                                                                  |
| Materiale del riflettore                     | -                                                                                                  |
| Materiale copertura ottica/lenti             | Polycarbonato                                                                                      |
| Materiale fissaggio                          | Acciaio                                                                                            |
| Colore alloggiamento                         | Nero                                                                                               |
| Finitura copertura ottica/lenti              | Trasparente                                                                                        |
| Altezza complessiva                          | 43 mm                                                                                              |
| Diametro complessivo                         | 89 mm                                                                                              |
| e una gestione termica                       | IP20/65 [Protetto contro le dita; Protetto contro la penetrazione della polvere, a prova di getto] |
| Codice di protezione dagli impatti meccanici | IK03 [0,35 J rinforzato]                                                                           |
| Peso netto (Pezzo)                           | 0,215 kg                                                                                           |

Approvazione e applicazione

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Test filo incandescente | Temperatura 650 °C, durata 30 s |
|-------------------------|---------------------------------|

|                                 |                                                     |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Marchio di infiammabilità       | Per montaggio su superfici normalmente infiammabili |
| Marchio CE                      | Si                                                  |
| Conformità a RoHS EU            | Si                                                  |
| Valore di tremolio (PstLM)      | 0,1                                                 |
| Effetto stroboscopico           | 0,4                                                 |
| Intervallo temperatura ambiente | Da -20 a +40 °C                                     |

Performance iniziale (conforme a IEC)

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Tolleranza al flusso luminoso | -0%,+20%                      |
| Cromaticità iniziale          | (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM |
| Tolleranza consumo energetico | -10%,+5%                      |


Performance nel tempo (conforme a IEC)

|                                                                           |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Frequenza di guasto driver a 5.000 h                                      | 1,2 % |
| Mantenimento lumen (EN-IEC 62722-2-1) alla durata utile media* di 50000 h | L65   |



Dati del prodotto

|                                             |                                         |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome prodotto ordine                        | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK |
| Nome completo prodotto                      | RS071B 5S/827_30_40 40D PSR PI6 IP65 BK |
| Full EOC                                    | 872016920884100                         |
| Descrizione codice locale                   | 20884100                                |
| Codice d'ordine                             | 20884100                                |
| Codice materiale (12NC)                     | 929003322602                            |
| Codice locale                               | 20884100                                |
| Numeratore - Quantità per confezione        | 1                                       |
| EAN/UPC - Prodotto/scatola                  | 8720169208841                           |
| Numeratore - Confezioni per scatola esterna | 12                                      |
| EAN/UPC - Case                              | 8720169208858                           |

Disegno tecnico



Fotometrie



Accent Lighting Spots - RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR PI6 IP65 BK

Light Distribution Diagram - RS071B 5S/827\_30\_40 40D PSR PI6 IP65 BK

